EMG 30-SP-10K LIN - Sollwertgeber

2942124

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942124

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sollwertpotenziometer, zur individuellen Vorgabe von Sollwerten, Widerstandswert 10 kΩ

Ihre Vorteile

- Spannungsreferenz zur Sollwertvorgabe in Verbindung mit Potenziometern

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2942124
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Produktschlüssel	DK1129
GTIN	4017918080617
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	53,65 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	53,65 g
Zolltarifnummer	85334010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sollwertpotenziometer

Eingangsdaten


Potenziometer

Widerstandswert Potenziometer	10 kΩ ±20 %
Linearität	5 % (vom Endwert)
Belastbarkeit Potenziometer	0,5 W

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Maße

Maßzeichnung	
Breite	30 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	68 mm

Materialangaben

Farbe	grün (RAL 6021)
Material Gehäuse	Polycarbonat PC-F faserverstärkt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 40 °C

Montage


Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltplan



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942124

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01082

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371227
ECLASS-15.0	27371227

ETIM

ETIM 9.0	EC001027

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	34, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	08f70c33-3d86-413d-ba1f-a43c10cbc146

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,32 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de