

Données techniques

UCFA205

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC205G2, FA205

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	27 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	14 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	35,7 mm
B - Largeur Bague Intérieure	34 mm

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	25 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	16 mm
G - Graisseur	M6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	125 mm
J - Distance entre trous de fixation	98 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée	51 mm
L - Largeur / diamètre du logement	68 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée	65 mm
N - Dimension trou de fixation	12 mm
S - Distance face / centre du palier	14,3 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	14000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	7880000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,61 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m

