




Répartiteur

ZDOAF03BMSS0010H12



Application		
Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	6
Sorties		
Technologie	PNP	



Répartiteur


ZDOAF03BMSS0010H12

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	969,5
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	151,5 x 30 x 20
Matières		boîtier: PBT GF20
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		10
Type connecteur		M8
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	10 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Accessoires en option		Bouchon: 2 x M8, E73005
		étiquettes: 11
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (21 x Ø 0,2 mm)		
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré		

Répartiteur

ZDOAF03BMSS0010H12

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune