



Presentazione

Marca prodotto	Schneider Electric
Gamma	New Unica
Type number	NH3516
Tipo prodotto	Connected dimmer

Caratteristiche tecniche

Concentrator compatibility	Wiser hub generation 2
Mobile App name	Wiser Home
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Applicazione	Controllo dell'illuminazione
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Con viti
Tipo dimmer di regolazione	Universal
Controllo dimmer di regolazione	Rotary push type
Tipo di carico	Lampada a incandescenza: 14...200 W a 230 V CA Lampada alogena: 14...150 W a 230 V CA Lampade alogene bassa tensione: 14...150 VA a 12 V CA (Trasformatore ad avvolgimento) Lampada LED: 7...100 VA a 230 V CA (RC LED mode) Lampada LED: 7...20 VA a 230 V CA (RL LED mode) Lampade alogene bassa tensione: 14...150 VA a 12 V CA (Trasformatore elettronico)
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50 Hz
Consumo standby	Max. 0.4 W
Potenza del fusibile associato	16 A
Tipo di protezione	Protezione da surriscaldamento Automatic overload protection Protezione da cortocircuito
Colore	Antracite (RAL 7021)
Finitura superficie	Painted powder coated
Numero di moduli	2 moduli
Segnalazione locale	Indicatore programmazione: 1 LED (verde/rosso)
Numero di uscite	1
Tipo di comando	Controllo locale Comando di regolazione dell'intensità delle luci Controllo locale automatic load detection Remote control by auxiliary push-button Commutazione accensione/spegnimento Remote control by auxiliary push-button Comando di regolazione dell'intensità delle luci Controllo a distanza Wiser App Commutazione accensione/spegnimento Controllo a distanza Wiser App Comando di regolazione dell'intensità delle luci Controllo locale Commutazione accensione/spegnimento Controllo a distanza Wiser App device programming Controllo locale soft start

Compatibilità software	Wiser App: dimming range control Wiser App: overtravel control Wiser App: program the switching time Wiser App: enable timer mode Wiser App: management of the dimming mode Wiser App: enable switch-on brightness/memory function Wiser App: enable timer mode/overtravel time Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: load control Wiser App: define LED status Wiser App: management of trigger settings Wiser App: weekday switching Wiser App: astro function Wiser App: random function Wiser App: enable wake-up function Wiser App: starting staircase timer (with/without warning) Wiser App: enable fall-asleep function
Campo di temporizzazione	1 s...24 h (overtravel)
Maximum number of connected devices	Zigbee: <15 (smart device) <10 (Wiser device) <10 (multiway switching between coupled device)
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
Requisiti sistema	Wiser Home Touch Wiser App Wiser Home Touch Wiser Home control Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control
Ausiliari collegati	Unlimited number of push-buttons, distanza: 50 m
Apparecchiatura fornita	Manuale utente
Collegamenti - morsetti	Morsetto a vite
Numero di terminali	2
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm ² per solido cavi 1,5...2,5 mm ² per rigido cordato cavi
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1 and combi
Coppia di serraggio	0,5 Nm
Materiale	PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa Metallo: morsetti Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra centrale
Supporto di montaggio	Parete
Tipo di installazione	Installazione interna
Quantità per set	1 cartone
Profondità di incasso	29 mm
Profondità	48 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Peso netto	0,129 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura ambiente	5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	5...40 °C
Grado di protezione IP	IP20 IP21 with marking on visual parts
Grado di protezione IK	IK04
Caratteristiche ambientali	Olio UV resistente Decolorante Sapone liquido Acetone Alcol Benzina Liquido per lavaggio finestre
Norme	EN 60669-2-1 "EN 301-489-17" "EN 300-328" EN 60730-2-7
Comandi	2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/35/UE - direttiva bassa tensione
Certificazioni prodotto	NF[RETURN]EAC[RETURN]FIMKO[RETURN]CE[RETURN]VDE[RETURN]SEMKO[RETURN]

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita