Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

表示灯

販売事業者
Rs-online

17-
120356



https://rs-online.eao.com/component/17-120356...

お客様の製品:



17-120356
表示灯

前面

フロント寸法:	Ø 9,5 mm
フロント形状:	丸形
リフレクター:	メタル, ポリッシュクロムメッキ, ドーム型

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 8 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ:	丸形
照光 色:	黄 / 緑

電気的特性

定格電圧:	24 V DC
定格電流:	22 mA ±15 %
Lumi. 輝度:	20/15 mcd
極性:	アノード (+) 真鍮フラットプラグ Cathode (-) Brass tinned plug-in connector

機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2 x 0.5 mm
締め付けトルク:	固定ナット 最大 0.2 Nm

重量:	0.005 kg


周辺条件

IP保護等級:	IP40前面, IP65 前面保護キャップ付き
使用温度:	– 20 °C ～ + 60 °C
保存温度:	- 25 ° C ... + 80 ° C


認証

認証:	UL
準拠:	2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 vac)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他


簡単な説明:	表示灯, Ø 8 mm, Ø 9,5 mm, 丸形, プラグイン端子, 2 x 0.5 mm, 黄 / 緑
照光の種類:	バイカラーLED
ヒント:	コネクター： 真鍮端子＝陽極（＋）、真鍮錫メッキ端子＝陰極（-） 付属のシールを使用した場合、前面でLEDとリフレクターの間、およびリフレクターとフロントパネルの間がIP67 プラスチックは化学薬品に対して部分的な耐性しかない
配線図:	

コンポーネント レイアウト:




A = イエロー
B = コモンカソード
C = 緑

マウントカットアウト:



寸法図:



A = 内側
B = 外側
C = スーパーフラット
D = プラグイン端子 2.8 mm x 0.8 mm
E = マルチカラー
F = 接点保護スリーブ
G = プラグイン端子 2.0 x 0.5 mm