





BORNAGE_10	10,3	11	8	30,7	16	1,8	38,7	1,0	7,8	16-10CT	MTR16-10+	Cu bl NFA 51-050
BORNAGE_8	8,3	11	8	30,7	16	1,8	38,7	0,8	8,2	16-8CT	MTR16-8+	
BORNAGE_6	6,4	7	6	27,7	12	2,35	33,7	0,6	7,5	16-6CT	MTR16-6+	
BORNAGE_5 *	5,2	7	6	27,7	12	2,35	33,7	0,5	7,5	16-5CT	MTR16-5+	
BORNAGES	d	a	b	k	w	Ep	L	SYM	MASSE	REF. STANDARD	MARQUAGE	MATIERE
DIMENSIONNEL									REFERENCE MTR			
TABLEAU												

* BORNAGE HORS NFC 20-130.

ISO 8015:1985 (NF E 04-561 OCT.1991)
ISO 1101 (NF E 04-552)
ISO 2692:1988 (NF E 04-555 FEV.1992)
ISO 5459 (NF E 04-554 DEC.1988)
ISO 5458:1987 (NF E 04-559 FEV.1991)
ISO 10578 (NF E 04-558 AOUT 1983)
ISO 10579 (NF E 04-565 OCT.1986)
ISO 3040:1990 PARTIELLE (NF E 04-557 DEC.1991)
NFC 20-130



Standard	/	Cu/Sn 3 (NF ISO 2093)
Hors Standard	NE	Sans revêtement
	NI	Ni 5/Cu (NFA 91-101)
	AG	Cu/Cu/Ag 3 (NF ISO 4521)
	E8	Cu/Sn 8 (NF ISO 2093)
Type de revêtements		

Autres variantes hors standard :
16-10CT NE SV
Réf. standard
Type de revêtement
Uniquement pour cosse sans trou de visée

C	19/09/07	Ajout du type de revêtement E8 suite dossier n°0724437A	Persyn T.	Boutot D	Barraud F
B	11/04/07	Mise à jour suite dossier N° 0624594A.	Persyn T.	Boutot D	Barraud F
A	27/10/03	Annule le plan 97406416 suite dossier N° 0324268A.	Dubois L	Boutot D	Barraud F
Ind. Rev.	Date	Modifications	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par
Matière/Material VOIR TABLEAU			BP 8,19231 POMPADOUR Cedex - FRANCE		
Revêtement/Protect. finish VOIR TABLEAU			Référence Part number VOIR TABLEAU		
Tol générale/General margin ±0.5; ±3°			Titre Title COSSES TUBULAIRES 16 ² TULIPEES NN BELLED ENTRY TUBULAR TERMINAL 16 ² NN		
Rugosité/Roughness Ra 6.3			N° C.A.O C.A.D N° 97406406		
Echelle/Scale 5/1			N° de plan Drawing N° 97406406		
Format/Size A2			Ce plan ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation écrite de la Site mecatraction This drawing cannot be reproduced or transmitted without the written permission of mecatraction		