

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N - 12 modules de 18mm- 80A

A9XPN712W

 Cette option circulaire permet d'éviter 1.298 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Gamme                                      | Acti9                      |
| Type de produit ou équipement              | Peigne jeu de barres       |
| Mode d'installation                        | Horizontal                 |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de raccordement |
| Description des lignes                     | 3P + N                     |
| Longueur modules de 18 mm                  | 12                         |
| Normes                                     | EN/IEC 60439-1             |

### Complémentaires

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nombre de voies                            | 12 voies N + P + auxiliaire                      |
| Type de distribution                       | N L1 N L2 N L3                                   |
| Configuration des pôles pour 1 voie        | 1 x 1P + N<br>0,33 x 3P<br>0,33 x 3P + N         |
| "Pas" de raccordement                      | 9 mm entre phase et neutre<br>18 mm entre phases |
| Type de connecteur                         | Dent                                             |
| Distance entre appareils                   | 18 mm                                            |
| Marquage                                   | N L1 N L2 N L3                                   |
| Isolement                                  | Isolé                                            |
| Présentation du produit                    | Découpable                                       |
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 80 A à 40 °C                                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 230 V CA Ph/N<br>400 V CA Ph/Ph                  |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 440 V CA se conformer à CEI 61439-1              |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                                             |
| Emplacement de montage                     | Haut sur borne du type à cage                    |
| Pas de 9 mm                                | 24                                               |
| Hauteur                                    | 32 mm                                            |
| Largeur                                    | 218 mm                                           |
| Profondeur                                 | 28 mm                                            |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids du produit       | 334 g                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Couleur                | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compatibilité de gamme | Acti9 DT40<br>Acti 9 DT40 Vigi<br>Acti 9 Vigi TG40<br>Acti 9 Vigi TG60<br>Multi9 N40<br>Multi9 N40 Vigi<br>Acti9 iDT40<br>Acti9 Acti9 iDD40<br>Acti9 Acti9 iDD40 TG<br>Acti9 Vigi iTG40<br>Acti9 iIG40<br>Acti9 iDT40K<br>Acti9 iDD40K<br>Acti9 iIG40K |

## Environnement

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Tenue au feu           | 960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution     | 3 se conformer à EN/IEC 60439-1              |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents             |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 27,600 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 148,000 g |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,148 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale                             |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 1 kg CO2 eq. |

Use Better

| 🔗 Matières et Substances      |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Longer

| 🕒 Prolongation de vie |     |
|-----------------------|-----|
| Réparation            | Non |

Use Again

| ♻️ Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

