

WT-BASE LS HF 4 - 电缆捆扎夹座

3240706

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240706>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电缆扎带基座，用于最宽为4 mm的电缆扎带，自粘式（橡胶）且可拧接，4 mm固定孔，4侧电缆扎带可穿过



商业数据

订货号	3240706
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BE713Z
产品关键代码	BE713Z
目录页面	页码622 (C-3-2019)
GTIN	4046356703932
单件重量（含包装）	0.71 g
单件重量（不含包装）	0.677 g
原产地	HR

WT-BASE LS HF 4 - 电缆捆扎夹座

3240706

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240706>



技术数据

产品属性

产品类型	电缆扎带
型号	固定
拉伸强度 GRP	220 N

尺寸

宽度	19 mm
高度	5 mm
长度	19 mm
孔径	4.1 mm
安装孔直径	4 mm

内部尺寸

Breite_innen	4 mm
--------------	------

材料规格

颜色	透明
标识材料	ABS
阻燃等级, 符合UL 94	HB
材质	不含硅及卤素

电缆/电线

拉伸强度	220 N
------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 60 °C
环境温度 (组装)	-15 °C ... 40 °C

安装

安装类型	螺钉安装
	黏合剂

WT-BASE LS HF 4 - 电缆捆扎夹座

3240706

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240706>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	23152509
ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-12.0	23152509

ETIM

ETIM 9.0	EC011571
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-BASE LS HF 4 - 电缆捆扎夹座

3240706

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240706>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn