

产品参数表

规格



TeSys Deca 接触器附件

LX1D6E7

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	接触器线圈
产品短名	LX1D6
控制回路特性	AC当50/60 Hz
控制回路电压 [Uc]	48 V AC 50/60 Hz
平均电阻	5 Ω 在...上 20 °C
闭合电路电感	0.32 H
产品适用范围	LC1D40 LC1D50 与 LC1D65...D95 兼容
机械寿命	4 Mcycles
最大操作频率	3600 次/小时当60 °C

补充信息

浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	线圈释放: 0.3...0.6 Uc 50/60 Hz (当运行温度 <=55 °C) 线圈吸合: 0.8...1.1 Uc 50 Hz (当运行温度 <=55 °C) 线圈吸合: 0.85...1.1 Uc 60 Hz (当运行温度 <=55 °C)
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	245 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) 245 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	26 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 26 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
热消散	6...10 W 在...上 50/60 Hz

环境

运行温度	-5...60 °C
净重	0.28 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.500 cm
Package 1 Width	9.000 cm
Package 1 Length	12.500 cm
Package 1 Weight	313.000 g

免责声明：本文档不代替或不用于确定附件于特定用户应用产品的适用性或可靠性

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	5.280 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



Reach (不含 Svhc)



无汞



RoHS 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作