

产品参数表

规格



TeSys K 三极接触器, 9A, 230V, 50/60Hz, 螺钉夹紧接线方式

LC1K0901P7

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	接触器
产品应用	远程控制
接触器应用领域	应用于无感或微感负载、电阻炉 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中

补充信息

使用类别	AC-3 AC-3e AC-1 AC-4
极数	3P
power pole contact composition	3 NO
额定工作电压 [Ue]	电源回路: $\leq 690\text{ V AC } \leq 400\text{ Hz}$ 信号回路: $\leq 690\text{ V AC } \leq 400\text{ Hz}$
额定工作电流 [Ie]	9 A (当运行温度 $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) 当运行电压 $\leq 440\text{ V AC AC-3}$ 对于电源回路 9 A (当运行温度 $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) 当运行电压 $\leq 440\text{ V AC AC-3e}$ 对于电源回路 20 A (当运行温度 $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) 当运行电压 $\leq 690\text{ V AC AC-1}$ 对于电源回路
控制回路特性	AC当50/60 Hz
控制回路电压 [Uc]	230 V AC 50/60 Hz
电动机功率 (kW)	2.2 kW 在...上 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW 在...上 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW 在...上 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3 2.2 kW 在...上 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e 4 kW 在...上 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e 4 kW 在...上 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e 2.2 kW 在...上 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4 4 kW 在...上 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4 4 kW 在...上 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
辅助触点类型	1 NC
额定冲击耐受电压 [Uimp]	8 kV
过电压类别	III
约定发热电流 [Ith]	20 A (当运行温度 $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) 对于电源回路 10 A (当运行温度 $\leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$) 对于信号回路
额定接通能力 [Irms]	110 A AC 对于电源回路 符合 IEC 60947 110 A AC 对于信号回路 符合 IEC 60947
额定分断能力	110 A 当运行电压 $\leq 220...230\text{ V}$ 符合 IEC 60947 110 A 当运行电压 $\leq 380...400\text{ V}$ 符合 IEC 60947 110 A 当运行电压 $\leq 415\text{ V}$ 符合 IEC 60947 110 A 当运行电压 $\leq 440\text{ V}$ 符合 IEC 60947 80 A 当运行电压 $\leq 500\text{ V}$ 符合 IEC 60947 70 A 当运行电压 $\leq 660...690\text{ V}$ 符合 IEC 60947

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

额定短时耐受电流 [Icw]	90 A 当运行温度<=50 °C 可持续1 s 对于电源回路 85 A 当运行温度<=50 °C 可持续5 s 对于电源回路 80 A 当运行温度<=50 °C 可持续10 s 对于❖❖❖源❖❖❖路 60 A 当运行温度<=50 °C 可持续30 s 对于电源回路 45 A 当运行温度<=50 °C 可持续1 分钟 对于电源回路 40 A 当运行温度<=50 °C 可持续3 分钟 对于电源回路 20 A 当运行温度<=50 °C 可持续>= 15 分钟 对于电源回路 80 A 可持续1 s 对于信号回路 90 A 可持续500 ms 对于信号回路 110 A 可持续100 ms 对于信号回路
与继电器配合使用的熔丝	25 A gG 当运行电压<=440 V, 对于电源回路 25 A aM, 对于电源回路 10 A gG, 对于信号回路 符合 IEC 60947 10 A gG, 对于信号回路 符合 VDE 0660
平均阻抗	3 mΩ - Ith 20 A 50 Hz 对于电源回路
绝缘电阻	> 10 MΩ 对于信号回路
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	30 VA (at 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	4.5 VA (at 20 °C)
热消散	1.3 W
控制电压限额	线圈吸合: 0.8...1.15 Uc (当运行温度 <=50 °C) 线圈释放: >= 0.20 Uc (当运行温度 <=50 °C)
接线能力	螺栓紧固 1 电缆 1.5...4 mm²硬线 螺栓紧固 1 电缆 0.75...4 mm²软线 不带 螺栓紧固 1 电缆 0.34...2.5 mm²软线 带 螺栓紧固 2 电缆 1.5...4 mm²硬线 螺栓紧固 2 电缆 0.75...4 mm²软线 不带 螺栓紧固 2 电缆 0.34...1.5 mm²软线 带
最大操作频率	3600 次/小时
辅助触点类型	类型 瞬动 1 NC
信号回路频率	≤ 400 Hz
最小开关电流 [Imin]	5 mA 对于信号回路
最小开关电压	17 V 对于信号回路
动作时间	10...20 ms 线圈放电和 NO开口 10...20 ms 线圈得电和NO触点闭合
安全可靠等级	B10d = 1369863 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
不重叠间隙	0.5 mm
机械寿命	10 Mcycles
电气寿命	1.3 Mcycles 9 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V 1.3 Mcycles 9 A AC-3e Ue条件下 <= 440 V 0.16 Mcycles 20 A AC-1 Ue条件下 <= 690 V 0.02 Mcycles 54 A AC-4 Ue条件下 <= 440 V
抗冲击、震动性能	抗冲击性能 在 X 轴方向上, 触点闭合状态: 10 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能 在 Y 轴方向上, 触点闭合状态: 15 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能 在 Z 轴方向上, 触点闭合状态: 15 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能 在 X 轴方向上, 触点打开状态: 6 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能 在 Y 轴方向上, 触点打开状态: 10 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能 在 Z 轴方向上, 触点打开状态: 10 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-27 抗震性能 触点闭合时: 4 gn (5...300 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 抗震性能 触点打开状态: 2 gn (5...300 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
高度	58 mm
宽度	45 mm
深度	57 mm

环境

标准	EN/IEC 60947-4-1 GB/T 14048.4 UL 60947-4-1 DIN 3852-Y JIS C8201-4-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
产品认证	CB Scheme CCC UL CSA EAC CE UKCA
防护措施	TC 符合 IEC 60068 TC 符合 DIN 50016
工作海拔	2000米 无降容
阻燃	V1 符合 UL 94 需求 2 符合 NF F 16-101 需求 2 符合 NF F 16-102

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.600 cm
Package 1 Width	6.200 cm
Package 1 Length	4.800 cm
Package 1 Weight	180.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	9.341 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	45.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	84.140 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



可持续包装 透明



RoHS/REACH

资源性能

Sustainable Packaging

健康安全绩效

Reach (不含 Svhc)

无有毒重金属

无汞

Rohs 豁免信息 [是](#)

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟Rohs指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	产品使用寿命终期信息