

DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - 固态继电器端子



2940207

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2940207>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

输入固态继电器端子，输入：24 V DC，输出：3 - 48 V DC/100 mA，端子宽度：6.2 mm



优势

- 可提供的执行器型号
- 插入式桥接EB-DIK
- 具有模块化端子所具备的标记和安装的便利性
- 无磨损切换，最大可达到24 V DC/10 A和240 V AC/800 mA
- 内置输出保护电路
- 内置有输入保护电路
- 输入和输出之间电气隔离最大为2.5 kVrms
- 状态指示
- AC输出时零电压切换

商业数据

订货号	2940207
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	DK61A1
产品关键代码	DK61A1
目录页面	页码442 (C-5-2019)
GTIN	4017918079901
单件重量（含包装）	20.83 g
单件重量（不含包装）	20.53 g
原产地	CN

技术数据

说明

应用说明	在DEK端子中使用EB 80-DIK...桥接件：从环境空气中吸收的湿气以及大量DEK端子与EB 80-DIK...桥接件之间的公差不当可能会导致DEK外壳（轻微）膨胀。因此，在使用EB 80-DIK...桥接件时，建议在大约10个到12个DEK端子后断开连接，然后在其位置上插入一条桥接到下一个DEK端子的导线接线。
------	---

产品属性

产品类型	固态继电器模块
产品系列	DEK
应用	输出功能
操作模式	100%工作因数

绝缘特性: 标准/条例

绝缘	基础隔离
过电压类别	III
污染等级	2

数据管理状态

最近一次数据维护日期	03.05.2024
------------	------------

电气特性

额定条件下的最大功耗	10 mW
测试电压 (输入/输出)	2.5 kV AC (输入/输出)

输入数据

额定输入电压 U_N	24 V DC
相对于 U_N 的输入电压范围	0.8 ... 1.2
输入电压范围	19.2 V DC ... 28.8 V DC
开关阈值“0”信号，参考 U_N	≤ 0.4
开关阈值“1”信号，参考 U_N	≥ 0.8
U_N 下的典型输入电流	7 mA
典型响应时间	20 μ s
典型关闭时间	200 μ s
工作电压显示	绿色LED
保护电路	极性保护
发送频率	300 Hz

输出数据

触点类型	1个N/O 触点
数字量输出设计	电子
输出电压范围	3 V DC ... 48 V DC
限制连续电流	100 mA
最大限制连续电流下的电压降	≤ 0.9 V

DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - 固态继电器端子



2940207

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2940207>

输出电路	2线，浮地；3线，参考地
保护电路	极性保护; 极性保护二极管
	备用二极管; 续流二极管
输出电阻	大约 22 kΩ (3线制)

连接数据

连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 14
紧固扭矩	0.5 Nm

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	56 mm

材料规格

颜色	绿色 (RAL 6021)
----	---------------

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-20 °C ... 60 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/条例	
标准/规程	IEC 60947-5-1

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	无间距排列
安装位置	任意

DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - 固态继电器端子



2940207

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2940207>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2940207>

 cUL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	-	30 - 14	-

 UL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	-	30 - 14	-

 EAC 认证ID: RU C-DE.A*30.B.01742				
---	--	--	--	--

cULus认证				
----------------	--	--	--	--

DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - 固态继电器端子



2940207

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2940207>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Hexahydromethylphthalic anhydride（CAS编号: 不适用）
	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	f9c4e29b-a9d2-49b5-bea0-36cdcfae1456