

Produktdatenblatt

Spezifikationen



USB-Buchse, Harmony XB5,
Kunststoff, 22mm, USB 3.0 Typ A,
Steckverbinder, Metall-Schutzkappe

XB5PUSB3SP2

EAN Code: 3606487673224

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp	USB-Buchse
Kurzbezeichnung des Geräts	XB5P
Blendenmaterial	Kunststoff
Haltekragenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	22,5 mm
Verkauf je unteilbare Menge	1
Unterkategorie	Metall-Schutzkappe

Zusatzmerkmale

Dicke	1...6 mm
Integrierte Verbindungsart	USB 3.0 Typ A
Mindestanzahl der Matching-Vorgänge	1500 Zyklen
[M] Anzugsdrehmoment	2,2 Nm
Bemessungsspannung	5 V
[In] Bemessungsstrom	1,5 A
Bemessungsleistung in W	7,5 W
Höhe	51 mm
Breite	31,5 mm
Tiefe	39,4 mm
Produktgewicht	0,027 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP66 Frontseite: entspricht IEC 60529 IP67 Frontseite: entspricht IEC 60529 IP69 Frontseite: entspricht IEC 60529 IP20 Rückseite: entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Vibrationsfestigkeit	5,35 gn15 min. pro Achse
Stoßfestigkeit	30 gn 11 ms 3 Stöße in jede Richtung X, Y und Z
Normen	USB 3.0

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	CSA UL-gelistet
-------------------------	--------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,200 cm
VPE 1 Breite	4,200 cm
VPE 1 Länge	3,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	29,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	168
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,558 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#)



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	0.3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	86
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative





