


Répartiteur en Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Application	combinaison logique OU
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	4
Courant de sortie total (UL)	[A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...100
Remarque sur la température ambiante		cULus: ...65 °C
Température de stockage	[°C]	-25...55
Humidité de stockage	[%]	10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée		1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tests / homologations

Homologation UL	alimentation en tension	Class 2
	Numéro de fichier UL	E191684

Répartiteur en Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Données mécaniques


Poids	[g]	35,7
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints		EPDM

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur C

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PA, orange; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



Raccordement selon CEI 61076-2-101

EBT009



Répartiteur en Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Raccordement électrique - Connecteur femelle A/B

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PA, orange; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM; Contacts: doré;
Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

