



Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MG900
Modèle d'actionneur	MG900
Destination du produit	Vanne à clapet
Commande	Linéaire
Type de moteur	Moteur CC sans balai
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT (en option)
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC
Signal de retour	0...5 V CC 2...10 V CC
Puissance nominale du transformateur en VA	50 VA
Puissance consommée en W	21 W
Puissance consommée en VA	50 VA CA
Consommation moyenne au maintien en W	7 W
Retour perte de puissance	Rappel à ressort
Signal de commande	Flottant Proportionnel/Modulant
Longueur de course	9...30 Mm
Etalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe II
Force N	900 N
Force lbf	203 Lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur le joug
Raccordement du conduit	4 trous de conduit de 20 mm Presse-étoupe pour câble O/D 6-9 mm
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	15 S
Degré de protection IP	IP54
Cycle de fonctionnement	20 %
Température ambiante de fonctionnement	-10...50 °C
Humidité relative	0...90 %
Température ambiante de stockage	-10...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22,6 Cm
Largeur de l'emballage 1	23 Cm
Longueur de l'emballage 1	31,6 Cm
Poids de l'emballage 1	3,56 Kg

Durabilité de l'offre

Règlementation REACH	Déclaration REACH
REACH sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0
Global warming ; Total life cycle	193 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	193