


89312-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	60 mm	Alésage
D	110 mm	Diamètre extérieur
T	30 mm	Hauteur
C _a	197.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	670.000 N	Charge stat. de base, axiale
C _{ua}	59.000 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	3.400 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.350 1/min	Vitesse de base
≈m	1.250 g	Poids

Cotes de montage

d _a	108 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _a	66 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
r _a	1,1 mm	Rayon de gorge



Dimensions

D 1	62 mm	Alésage rondèle logement
d 1	110 mm	Rip diameter shaft washer
B	30 mm	Largeur
r min	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D c1	60 mm	Alésage cage

Plage de température

T min	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K89312-TV	Cage à rouleaux
GS89312	Rondèle logement
WS89312	Rondèle arbre

Caractéristiques

-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert