Produktdatenblatt
Technische Daten

XB6ECW8B2P
Leuchtdrucktaster, orangefarben, Ø 16, flach, o. Rastung, 24V, 2OC

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XB6E
Produkt oder Komponententyp	Leuchtdrucktaster, Monoblockausführung
Kurzbezeichnung des Geräts	XB6E
Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	16 mm
Verkauf je unteilbare Menge	5
Form des Signaleinheitkopfes	Quadratisch
Operatortyp	Rückstellung
Profil Betätigungselement	Gelb bündig
Aufbau und Typ des Anschlusses	2 W
Betrieb der Kontakte	Mit Sprungfunktion
Anschlüsse - Klemmen	Stecksockel für Schnellanschluss Lötanschluss, Klemmenanschluss <= 0,75 mm² / AWG 19 min. Isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm
Material der Kontakte	Hauchvergoldetes Silber
Lichtquelle	Integrierte LED
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC polarisiert

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,006 kg
Betriebsart	Alle Positionen
Beschriftung	CE
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Kontaktwiderstand	< 50 MOhm für 1/6 V
Kurzschlussschutz	2 A von gG Patronensicherung
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	3 A mit Stecksockel für Schnellanschluss 5 A
Nennbetriebsstrom Ie	1,5 A bei 120 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1 1 A bei 240 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1 1 A bei 24 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0.7 A bei 24 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,2 A bei 125 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0.15 A bei 125 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Elektrische Lebensdauer	100000 Zyklen AC, 0.7 A - 220 V entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
Signaltyp	Stetig
Leistungsaufnahme	10 mA
Betriebslebensdauer	30000 h

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10-55 °C
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktzertifizierungen	CCC cURus
Vibrationsfestigkeit	1 mm (10-55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	10 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate