




Détecteur inductif

IFG3005-BPKG/V4A/US



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	5
Boîtier	cylindrique
Dimensions [mm]	Ø 11 / L = 60

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	< 15
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Fréquence de commutation DC [Hz]	800
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Portée [mm]	5
Portée réelle Sr [mm]	5 ± 10 %
Portée de travail [mm]	0...4,05

Exactitude / déviations

Facteur de correction	acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	-10...10

IF6035



Détecteur inductif

IFG3005-BPKG/V4A/US

[% de Sr]	
Conditions d'utilisation	
Température ambiante	[°C] -25...70
Indice de protection	IP 67
Tests / homologations	
CEM	EN 60947-5-2
	EN 55011
	classe B
MTTF	[Années] 1971
Données mécaniques	
Poids	[g] 15,5
Boîtier	cylindrique
Type de montage	non encastrable
Dimensions	[mm] Ø 11 / L = 60
Matières	inox 1.4571 (316Ti); PC
Afficheurs / éléments de service	
Indication	état de commutation
	4 x 90° LED, jaune
Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

