



RCJTY25-TV-VA

Corps de roulement à bride

Palier applique RCJTY..-TV-VA

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Matériaux	TV	Plastic
-----------	----	---------

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	70 mm	Largeur de bride
H	130 mm	Hauteur de bride
U	36,8 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	13.400 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	7.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	370 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	11.100 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,309 kg	Poids

Cotes de montage

J	99 mm	Distance trous de fixation
N	11 mm	Trou de fixation
W	2,5 mm	Cote sur plats
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	29,1 mm	Hauteur logement
A ₁	13,5 mm	Épaisseur de bride
A ₂	17 mm	Distance piste
B	34,1 mm	Largeur

information additionnelle

1	Nombre de logements
GEHCJT05-TV	Corps de palier
GYE25-XL-KRR-B-FA107-VA	Désignation roulement
KASK05	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	80 °C	Température de fonctionnement max.