


NEW

丸洗い

RoHS対応品

RoHS
Compliance

CFPA

表面実装用押ボタンスイッチ

Surface Mount type Pushbutton Switches

■特長

1. リフローによる半田付けが可能
2. 丸洗い洗浄が可能
3. 微小電流用金メッキ接点
4. 接触信頼性の高いクリップ接触機構

■Features

1. Reflow Solderable
2. Immersion Washable
3. Gold plated Contacts for Dry Circuit Applications
4. Highly Reliable Twin-contact Clip Mechanism

■仕様

定 格	最大定格	0.4VA (DC28V Max)	(抵抗負荷)
	最小定格	DC20mV 1μA	(抵抗負荷)
初 期 接 触 抵 抗	80mΩ Max (1.5mA 1kHz 20mV 以下)		
耐 電 圧	AC500V 1分間		
絶 縁 抵 抗	500MΩ (DC500V)		
ス ト ロ ー ク	1.1 mm		
作 動 力	1.5N±1N		
電 氣 的 寿 命	最大定格にて50,000 回		
切 換 タイ ミ ン グ	ノンショーティング		
使 用 温 度 範 囲	-40℃～+85℃		
保 存 温 度 範 囲	-40℃～+85℃		

■Specifications

Rating	Max.	0.4VA (28VDC max.)	(Resistive load)
	Min.	1 μ A 20mVDC	(Resistive load)
Initial contact resistance	80m Ω max. (1.5mA 1kHz 20mV min.)		
Dielectric strength	500VAC 1 minute		
Initial insulation resistance	500M Ω min. (500VDC)		
Stroke	1.1 mm		
Operating force	1.5N $\pm$ 1N		
Electrical life	50,000 operations at max. rating		
Switch timing	Non-shorting		
Operating temperature range	-40 $^{\circ}$ C $\sim$ +85 $^{\circ}$ C		
Storage temperature range	-40 $^{\circ}$ C $\sim$ +85 $^{\circ}$ C		

■形名の説明/Part Numbering

CFPA		—	1	F	B4	—	A	2	T
シリーズ・操作部 Series code & Actuator		極数 Number of poles	スイッチ特性 Switching function	端子形状 Terminal style	操作部形状 Actuator shape	接点材質 Contact material	梱包仕様 Packaging specifications		
記号 Code	種類 Type								
P	押ボタン Pushbutton								
数字 Fig.	極数 Number of poles	記号 Code	スイッチ特性 Switching function	数字 Fig.	端子形状 Terminal style	記号 Code	操作部形状 Actuator shape	数字 Fig.	接点材質 Contact material
1	単極 1 pole	F	ON — (ON)	B4	ガルウィング-R/A Gull wing R/A	A	スタンダード Standard	2	金メッキ Gold plated
記号 Code	梱包仕様 Packaging specifications								
T	テーピング Taping								
W	トレイ Tray								


■別売付属部品/Optional Accessories

《添付部品/Supplied Separately》

部品名 Part Name	寸法図 Dimension	色調 Color	形名 Part Number
カラーキャップ Color Cap	光沢仕上げ Gloss finish ABS樹脂 ABS resin	白 White	140000481453
		赤 Red	140000481452
		黒 Black	140000481451
		グレー Gray	140000481450

■カラーキャップ取付時寸法

Color Cap Mounting



カラーキャップのお取り付けは、リフローはんだ付け・洗浄後をお願い致します。

When installing (attaching) the color caps, please do so after reflow soldering and/or washing process have been completed.

(ON) は、モーメンタリーです。


(ON) : Momentary

■スイッチ特性/Switching function


スイッチ特性 Switching function		
形名 Part No.	ON	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3	2-1

■には梱包仕様 T又はWを記入 (ON)は、モーメンタリーです。
 ■ : Packing specifications T or W (ON) : Momentary

■プリント基板寸法/Pad Layouts



■寸法・形状/Dimension




■品種一覧表

Table of Part Numbers


梱包仕様 Packaging specifications	形名 Part No.
テーピング Taping	CFPA-1FB4-A2T
トレイ Tray	CFPA-1FB4-A2W

■梱包仕様/Packaging Specifications

テーピング/Taping




トレイ/Tray



■はんだ付け仕様/Soldering

(1)リフローライン/Reflow soldering



リフロー回数：2回 Reflow : two times maximum

(2)手付け/Hand soldering

装置：はんだゴテ Device : Solder iron
 350℃以下 3秒以内 350℃ Max 3 sec Max

■洗浄仕様/Flux Cleaning

(1)溶剤は水又はアルコールをご使用ください。又、使用に際しては十分なご確認をお願いします。

Please use either 'water' or 'alcohol' as solvent. Also, we ask you to please use caution when using the solvent.

(2)洗浄方法は浸漬のみとなります。洗浄時間は最大2分間となりますが、極力短時間をお願いします。

The only recommended method of cleaning is 'soaking'. Please be sure to keep the soaking process to 2 minutes maximum. (Shorter the better).

(3)はんだ付け後洗浄する場合は、スイッチの温度が室温 30℃以下に冷えてから洗浄してください。

If cleaning after soldering, please do so after the switch itself has cooled down to room temperature. (30°C or lower).

(4)洗浄後は十分な乾燥をお願いします。不十分な場合、作動力のバラツキや電氣的破壊につながりかねません。

Please dry the item well after cleaning. An insufficient drying may cause fluctuation of operational strength, as well as electric malfunctions.