

## Schutzdeckel - HC-B 16-SD-FQT/FS - 1687273


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schutzdeckel B16, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 21,6 mm, Dichtung: ja, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 30 mm



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 574970
GTIN	4017918574970
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,850 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37,950 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

### Technische Daten

#### Maße

Länge	97 mm
Breite	46 mm
Höhe	21,6 mm
Durchmesser Fangschnuröse	30 mm

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

#### Allgemein

Baugröße	B16
Ausführung	für Tüllengehäuse mit Querverriegelung
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

# Schutzdeckel - HC-B 16-SD-FQT/FS - 1687273

## Technische Daten

### Allgemein

Farbe	grau
Dichtung vorhanden	ja
Montagehinweis	Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz

### Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
--------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Zeichnungen

Maßzeichnung



### Maßbild

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27142104
eCl@ss 5.1	27142100
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

### ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314

# Schutzdeckel - HC-B 16-SD-FQT/FS - 1687273

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121421

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen


EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

---