




**En ligne - AS\*2FG-A  
AS2052FG-06A**

Fiche technique

## General series information


- Acier inox 303
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 12 mm
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.




*Clapet antiretour, régulateur de débit  
unidirectionnel, réglable*

## Spécifications standards

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Taille du corps                 | 205 (1/4 Standard)                              |
| Diam. ext. de tube utilisable.  | 06 (ø6)                                         |
| Pression du fluide              | Air                                             |
| Pression maximale d'utilisation | 1 MPa                                           |
| Pression minimale d'utilisation | 0.1 MPa                                         |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                         |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                           |
| Température ambiante min.       | -5 °C                                           |
| Matériau de tube compatible     | Nylon, polyamide souple, polyuréthane, FEP, PFA |
| Poids                           | 0.011 Kg                                        |



## Constructions



### Nomenclature

| N° | Description              | Matériau             | Note |
|----|--------------------------|----------------------|------|
| 1  | <b>Corps A</b>           | PBT                  |      |
| 2  | <b>Bouton de réglage</b> | POM                  |      |
| 3  | <b>Corps B</b>           | PBT                  |      |
| 4  | <b>Vis</b>               | PBT                  |      |
| 5  | <b>Guide</b>             | Acier inoxydable 303 |      |
| 6  | <b>Joint en U</b>        | HNBR                 |      |
| 7  | <b>Entretoise</b>        | PBT                  |      |
| 8  | <b>Cassette</b>          | —                    |      |
| 9  | <b>Joint</b>             | NBR                  |      |
| 10 | <b>Joint torique</b>     | NBR                  |      |
| 11 | <b>Joint torique</b>     | NBR                  |      |

## Information supplémentaire

Catalogue

[AS-A\\_in-line\\_FR.pdf](#)