





Données techniques

N211

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	55 mm
D - Diamètre Extérieur	100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	21 mm
E - Cote sur rouleaux	88,5 mm
F - Cote sous Rouleaux	66,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI	70,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	0,626 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	64500000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	62500000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	7600000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	49200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	41400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	63 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	93,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face	90 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

Dc max - Diamètre de passage max BE	87 mm
ra max - Rayon max de raccordement	1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement	1 mm

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = Fr$$

Charge radiale statique équivalente

$$Po = Fr$$

