




Données techniques

NU322EG1C3

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	110 mm
D - Diamètre Extérieur	240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	50 mm
E - Cote sur rouleaux	211 mm
F - Cote sous Rouleaux	143 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE	198,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	3 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	11 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	450000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	525000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	18600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	16200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	123 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face	140 mm
db - Diamètre de passage mini BI	145 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	227 mm
ra max - Rayon max de raccordement	2,5 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = Fr$$

Charge radiale statique équivalente

$$Po = Fr$$

