


E12455



Câble avec prise mâle

ASTGH120MSS0005H12



Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...70
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	329,5
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 2 Mio.

E12455



Câble avec prise mâle

ASTGH120MSS0005H12

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
GY/PK =	gris/rose
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune
RD/BU =	rouge/bleu