

Blädderpanelsystem SHERPA® SOHO TABLE 5

Artikelnummer	554001	Antal per säljenhet	1 Set
Färg	Svart	EAN per säljenhet	4005546502595
Antal per frp	1 set	Bruttovikt per säljenhet	1320.8 G
EAN per basenhet	4005546502595	Ursprungsland	DE



Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Komplet bordsställ
- Platsbesparande bordsställ med 5 stycken SHERPA®-paneler i A4-format
- Paneler av polypropen med färgade fickor med lågreflekterande och skanningssäker plast
- Praktisk pivåmekanism för enkelt byte av fickor
- Passar extra bra på skrivbord och hemmakontoret
- 5 års garanti

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	480
Utvändig höjd (mm)	385

Blädderpanelsystem SHERPA® SOHO TABLE 5

Utvändig djup / längd	380 mm
Kapacitet / kapacitet (för)	5 Blädderficka(or)
Format / passar format	A4
Format	Stående
Varumärke	DURABLE
Panelens innermått, bredd (mm)	210
Panelens innermått, höjd (mm)	297
Inklusive paneler	Ja
Vrid / svängbar	Nej
Justerbar läsvinkel	Nej
Utbyggbar	Nej
Öppning för dokument	Upptill
Antiglid / Stabil	Antiglid / stabil
Antibakteriell	Nej
Garanti	5 år
Produktens egenskaper med dokumentet	Kan skannas, reflexfri
Typ av fäste / stativ	Bordsstativ