

# HC-STA-B10-BWSC-ELC-AL - Gehäuse



1411321

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411321>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Anbaugehäuse B10, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 30,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard, mit Flachdichtung

## Ihre Vorteile

- Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1411321             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7APB              |
| GTIN                                     | 4046356927222       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 136,5 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 129,8 g             |
| Zolltarifnummer                          | 85389099            |
| Ursprungsland                            | CN                  |

## Technische Daten


### Hinweise

|           |                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24                                                    |
| Allgemein | auch als pulverbeschichtete bzw. farbige Variante erhältlich:<br>1373275 HC-STA-B10-BWSC-EL/.../... |

### Artikeleigenschaften

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Produkttyp       | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart       | Anbaugehäuse                  |
| Anwendung        | Standard                      |
| Bauform          | B10                           |
| Schutzdeckel     | ja                            |
| Pg-Verschraubung | ohne                          |

### Maße

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung               |  |
| Breite                     | 53 mm                                                                                |
| Höhe                       | 30,5 mm                                                                              |
| Länge                      | 93,5 mm                                                                              |
| Bohrlochabstand horizontal | 83 mm                                                                                |
| Bohrlochabstand vertikal   | 32 mm                                                                                |
| Bohrlochdurchmesser        | 4,5 mm                                                                               |

### Einbaumaß

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Breite Montageausschnitt | 35 mm |
| Länge Montageausschnitt  | 65 mm |

### Materialangaben

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung)                      |
|                                | V0 (Schutzdeckel)                      |
| Material Dichtung              | NBR, leitfähig                         |
|                                | NBR, leitfähig                         |
| Material Gehäuse               | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche     | unbeschichtet                          |
| Material Schutzdeckel          | PC                                     |
| Material Verriegelungsbügel    | PA                                     |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                  |       |
|------------------|-------|
| Verriegelungstyp | Bügel |
|------------------|-------|

## Anschlussdaten

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Für M4-Befestigungsschrauben des Anbaugesäuses) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|


## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Schutzart                     | IP66 (mit verriegeltem Schutzdeckel) |
|                               | IP67 (im gesteckten Zustand)         |
| Schlagfestigkeit              | IK08                                 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C                    |


## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Maßzeichnung



Montageausschnitt

# HC-STA-B10-BWSC-ELC-AL - Gehäuse

1411321

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411321>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411321>

### DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



### EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)