

Principales

Type de produit ou équipement	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
Courant nominal (In)	1188 A
Compatibilité produit	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Quantité nécessaire	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette 3 x M12

Complémentaires

Longueur maximale du câble moteur	250 M câble blindé 400...630 kW à 380...480 V 1 300 M câble non blindé 400...630 kW à 380...480 V 1 150 M câble blindé 630...800 kW à 500...690 V 1 250 M câble non blindé 630...800 kW à 500...690 V 1 250 M câble blindé 630...800 kW à 500...690 V 2 400 m câble non blindé 630...800 kW à 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max à 400 V 750 V/μs max à 500 V 1000 V/μs max à 690 V
Pertes thermiques	682 W
Fréquence de sortie maximale du variateur	100 Hz
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...50 °C
Poids du produit	120 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui

RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine