





## AR20-D à AR60-D, Régulateur et Régulateur avec clapet de purge AR30-F02-D

### Fiche technique

### General series information


- Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
- Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage
- Débit maximum jusqu'à 20000 l/min (ANR, 0.7 MPa).



### Spécifications standards

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Taille du corps                 | 30                                                            |
| Fonction de débit inverse       | Sans                                                          |
| Taraudage                       | F (G)                                                         |
| Orifice                         | 02 (1/4)                                                      |
| Options                         | Sans option de montage                                        |
| Pression de consigne            | 0.05 à 0.85 Mpa configuration                                 |
| Clapet de décharge              | Avec clapet de décharge                                       |
| Sens du débit                   | de gauche à droite                                            |
| Bouton                          | Vers le bas                                                   |
| Unité de pression               | Standard (Plaque d'identification et manomètre en unités MPa) |
| Construction                    | Relieving type                                                |
| Pression du fluide              | Air                                                           |
| Température maximum du fluide   | 60 °C                                                         |
| Température minimum du fluide   | -5 °C (hors gel)                                              |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                                       |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                                       |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                                         |
| Température ambiante min.       | -5 °C (hors gel)                                              |
| Poids                           | 0.289 Kg                                                      |

Dimensions



## Information supplémentaire

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue              | <a href="#">ACD-D_FR.pdf</a>                                                     |
| Manuels d'installation | <a href="#">IM_ARx-D_TF2Z352FR.pdf</a><br><a href="#">IM_ARx-D_TF2Z352EN.pdf</a> |
| Operation manuals      | <a href="#">OM_AR20-60-D_OMX0055EN-B.pdf</a>                                     |