

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Moteur 190mm iec 30nm ip65 5.2kw clav. e

BMH1901P31A2A

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom de l'appareil	BMH
Type de produit ou équipement	Servo moteur
Vitesse mécanique maximum	4000 Tr/mn
Couple continu à l'arrêt	30 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 30 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 30 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 30 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 30 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 30 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Couple crête à l'arrêt	77,7 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 77,7 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 86,6 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 86,6 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 89,7 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 89,7 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Puissance de sortie nominale	4800 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 4800 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 5180 W pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 5180 W pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 5180 W pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 5180 W pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Couple nominal	18,4 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 18,4 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 16,5 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 16,5 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 16,5 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 16,5 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Vitesse nominale	2500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 2500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
conformité	LXM32.D72N4 à 400...480 V triphasé
Terminaison de l'axe	Avec clavette
Degré de protection IP	IP65 avec accessoires spécifiques IP67 avec kit IP67
Résolution du retour vitesse	131 072 points/tour
Frein de parking	Sans
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale
Raccordement électrique	Connecteurs orientables à angle droit

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium 32
------------------------	-----------

[Us] tension d'alimentation	480 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	23,2 A
Alimentation continue	5,24 W
Courant maximal Irms	72 A pour LXM32.D72N4
Courant permanent maximum	89,6 A
Second arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre de l'axe	38 mm
Longueur de l'axe	80 mm
Largeur clavette	70 mm
Type de retour	Sinocs Hiperface monotour
Taille bride moteur	190 mm
Nombre de taille moteur	1
Constante de couple	1,3 N.m/A à 120 °C
Constante de fem	87,6 V/ktr/mn à 120 °C
Nombre de pôles de moteur	5,0
Inertie du rotor	67,7 kg.cm ²
Résistance du stator	0,24 Ohm à 20 °C
inductance du stator	5,08 mH à 20 °C
constante de temps électrique du stator	21,2 ms à 20 °C
Force radiale maximale Fr	3730 N à 1000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	0,2 x Fr
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	190 mm
Diamètre du centrage	180 mm
Profondeur du diamètre de centrage	4 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	14 mm
Diamètre des trous de fixation	215 mm
Poids du produit	19 kg
Référence dimensionnement	BMH1901P
Nombre de phase réseau	3
Erreur angulaire	1,4 °
Température cuivre chaud	135 °C
Température aimant chaud	100 °C
Température aimant rt	20 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Hauteur de l'emballage 1	30,0 cm
Largeur de l'emballage 1	40,0 cm
Longueur de l'emballage 1	79,5 cm
Poids de l'emballage 1	19,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 5665

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Numéro SCIP A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151

Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)


sans PVC Oui

Use Again

Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise No

DEEE  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles