

CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - D-SUB-Tüllengehäuse



1419727

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419727>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zinkdruckguss, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 3, Farbe: metallisch blank

Ihre Vorteile

- Montagefreundlich durch vormontierte Verriegelungsschrauben
- Abgewinkelte Leiterzuführung
- Antimagnetisches Kunststoffgehäuse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1419727
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNCAE
GTIN	4055626188058
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	74,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	72,45 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tüllengehäuse
Bauform	D-SUB
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	gerade

Anschlussdaten

Schraubengewinde	4-40 UNC
------------------	----------

Maße

Breite	53,7 mm
Höhe	15,2 mm
Tiefe	70 mm

Materialangaben

Farbe	metallisch blank
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Zinkdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 8,5 mm (ohne Knickschutz)
--------------------------	------------------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 °C ... 100 °C

Montage

Montageart	Schraubverriegelung
------------	---------------------

Zeichnungen

Schemazeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	eb5a2c4e-7e46-4534-b266-21cd5fe90dfc