

ARATHERMA FIT

RECOMMANDATIONS Manutention d'objets coupants et chauds dans un milieu sec. Protection thermique jusqu'à 350°C. **AVANTAGES** La fibre Kevlar® combine bonne résistance aux coupures et protection thermique.

APPLICATIONS

- Industrie automobile, équipementiers automobiles.
- Industrie du papier.
- Verrerie.
- Métallurgie, fonderie.
- Industrie plastique.

RÉFÉRENCE

Reference produit: 2232086

AVANTAGES

- Lavable
- Longue manchette (>290mm)

NORMES

EN 388:2016: 2X4XD

EN 407: 42XXXX

ANSI (coupage): X

ANSI Perforation: X

ANSI Abrasion (ASTM D3389-05): 2

ASTM F1060-18: 2



CARACTÉRISTIQUES

Type de gant mécanique: : Tricoté
Risque: : Mécanique, Chaleur, Liquide
Couleur principale: : Jaune
Jauge: : 10
Longueur (mm): : 30 cm
Taille: : 7, 9
Fibre: : Kevlar
Caractéristique manchette: : Longue manchette

APPLICATIONS

- Industrie automobile
- Métallurgie

Code	Description	Taille SKU
2232086-07	Aratherma Fit Tricoté moyen Kevlar®. Doublure tricoté coton. Poignet tricoté long (10 cm). Ambidextre. Long : 30 cm	7
2232086-09	Aratherma Fit Tricoté moyen Kevlar®. Doublure tricoté coton. Poignet tricoté long (10 cm). Ambidextre. Long : 30 cm	9

Pour plus d'informations
automation.honeywell.com

Pour des informations sur les innovations et les brevets
hsmpats.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-france.hsp@honeywell.com

www.honeywell.com

Honeywell