

285.F - Wiertła stożkowe pojedyncze do wykrętałów 285



- Te wiertła stożkowe umożliwiają wiercenie dostosowane do wykrętałów stożkowych do szpilek 285.

	d [mm]	L [mm]	Ściągacz [mm]	ΔΔ [kg]
285.F1	3,5	57	285.4	0,005
285.F2	4,0	63	285.5	0,010
285.F3	5,5	67	285.6	0,010
285.F4	7,5	80	285.8	0,025
285.F5	10,0	86	285.11	0,045

885

WYKRĘTAKI DO SZPILEK

DEMONTAŻ ZERWANYCH SZPILEK, GWINT PRAWO- LUB LEWOSTRONNY!

- Wykrętaki do szpilek 885 stosuje się do szpilek z gwintem prawostronnym lub gwintem lewostronnym.
- Kształt trzpienia cylindrycznego, rowkowanego umożliwia nawiercanie wiertłami klasycznymi (cylindrycznymi).



- Należy dobrać wykrętak i wiertło odpowiednio do średnicy wykręcanej szpilki.



- Wywiercić otwór specjalnym wiertłem dobranym do średnicy trzpienia rowkowanego. Wcisnąć trzpień rowkowany za pomocą pobijaka 216.40.



- Założyć na miejsce zabierak 6-kątny. Odkręcić za pomocą klucza.



- Szpilka jest wykręcona!

885 Zestaw wykrętałów do szpilek, gwint prawostronny lub lewostronny



- Wykręcanie przez nawiercenie i osadzenie wykrętała 6-kątnego.
- Zakres: szpilki od Ø 6 do 14 mm.
- Gwint prawostronny lub lewostronny.
- Dostarczany w kasie 165 x 130 x 25 mm.

Masa: 0,540 kg.

885 - Wiertła i wykrętaki do szpilek



885.F: Wiertła.
885.EH: Wykrętaki.

	d [mm]	d ["]	L [mm]	ΔΔ [kg]
885.F1	3,2	1/8	65	0,005
885.F2	4,8	3/16	85	0,010
885.F3	6,3	1/4	100	0,020
885.F4	7,9	5/16	115	0,030
885.F5	8,7	11/32	120	0,040
885.EH1	6,3	1/4	-	0,015
885.EH2	7,9	5/16	-	0,020
885.EH3	9,5	3/8	-	0,035
885.EH4	11,1	7/16	-	0,045
885.EH5	12,7	1/2	-	0,060