

ABUS 4-Kanal-PoE-IP/ Netzwerkvideorekorder

Art.-Nr. TVVR36402



- Speichert Videodaten von bis zu 4 IP-Kameras mit 4K-Auflösung (8 Megapixel); bis zu 16 TB auf eine 3,5-Zoll-HDD/Festplatte (nicht im Lieferumfang); inkl. Multi-View, smarter Bildanalyse und vielem mehr
- Intelligente Software mit Bewegungserkennung (Objekterkennung Mensch/Fahrzeug); Kameras kostengünstig vom NVR aus per Power over Ethernet (PoE) mit Spannung versorgen und mit dem gleichen Kabel zuverlässig Videodaten übertragen
- Schnelles Finden der gesuchten Szene durch übersichtliche Wiedergabe-Ansicht; speichert bis zu 10 TB auf eine 3,5-Zoll-HDD/Festplatte (Zubehör); starke H.265 Plus-Videokomprimierung für längeres Aufzeichnen (abhängig von der Kamera)
- Schlanke Inbetriebnahme in wenigen Minuten per PC/Browser und kostenfreier ABUS IP-Installer-Software (sucht im Netzwerk nach IP-Adressen verbundener Geräte); oder Rekorder schlicht mittels eines HDMI-Kabels an einen Monitor anschließen
- In der Praxis bewährte Benutzeroberfläche zur Konfiguration (Bewegungserkennung, Zeitpläne etc.); Alarm nach Bedarf per Warnton am NVR, Bildschirmanzeige (On-Screen-Display/OSD-Signal), E-Mail und/oder Push-Nachricht auf die App
- Mühelose Integration in einen Serverschrank (Standard-Höhe 1U) mittels Fachboden (Zubehör); ganz nach Bedarf auf eine ebene Fläche stellen, bspw. in die Nähe des Monitors, von dem aus Nutzer den Rekorder bedienen (leiser Betrieb, ohne Lüfter)
- Kostenfreie Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS) zum praktischen Verwalten mehrerer Rekorder an einem zentralen PC; bis zu 256 Rekorder und 1.024 Kameras, bei Bedarf im Technologie-Mix (IP, Analog HD)
- Einfacher mobiler Zugriff auf Livestream und Aufzeichnungen mit Smartphone/Tablet via ABUS Link Station-App

ABUS 4-Kanal-PoE-IP/ Netzwerkvideorekorder

Art.-Nr. TVVR36402

NVR mit cleverem Design & smarter Bildanalyse

Im Betrieb, Ladengeschäft oder Zuhause: Der Rekorder ist einfach in Betrieb zu nehmen, flexibel positionierbar & Kameras lassen sich per PoE direkt mit Spannung versorgen.

Der Netzwerkvideorekorder (NVR) lässt sich ganz nach Bedarf platzieren: In einem Serverschrank oder einfach neben dem Monitor, von dem aus er bedient wird. Ebenfalls praktisch: Der NVR versorgt bis zu 4 IP-PoE-Kameras per Netzkabel mit Spannung (Power over Ethernet, PoE) – was bei schwer erreichbaren Installationsorten oft Kosten und Zeit spart. Ideal zum Aufbau einer kompakten und professionellen Überwachungsanlage. Einfach noch eine 3,5-Zoll-Festplatte in den NVR integrieren (siehe separates Zubehör), schon lassen sich Videobilder in Ultra HD-Auflösung speichern und gleichzeitig darstellen.

Effiziente Inbetriebnahme & Videoüberwachung

Der Zugriff auf alle Funktionen erfolgt, vor Ort wie aus der Ferne, per etablierter Benutzeroberfläche. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche von Szenen. Die starke Datenkompression (H.265 Plus bis zu 4-mal effizienter gegenüber H.264) sorgt für eine effiziente Speichernutzung. So lässt sich, bedarfsgerecht und je nach Konfiguration, wochen- oder monatelang aufnehmen – bspw. durch manuelles Auslösen oder intelligente Bewegungserkennung (Person/Fahrzeug). Schon die Inbetriebnahme ist schlank gehalten – den NVR schlicht mit einem Monitor verbinden oder per PC und Browser die Benutzeroberfläche aufrufen – nach kurzer Zeit ist das erste Livebild der Kameras zu sehen. Individuelle Einstellungen sind ebenfalls schnell gemacht.

Mobiler App-Zugriff

Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei z. B. Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).

ABUS 4-Kanal-PoE-IP/ Netzwerkvideorekorder

Art.-Nr. TVVR36402

Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email, App Push
Artikelprogramm	Performance
Audioausgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Audioeingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Auflösung HDMI Ausgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 × 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang
Auflösung VGA Ausgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR1220
Bruttogewicht	2,8 kg
Gehäuse	1U Chassis
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secoris	Nein

Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistung	68
Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	VCA/KI im NVR aus: max. 32 MPx, VCA/KI über NVR: max. 24 MPx
Lieferumfang 01 Beschreibung	4-Kanal PoE Rekorder
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 12V DC
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	USB-Maus
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	1m Netzkabel
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Festplattenanschlusskabel
Lieferumfang 05 Menge	2
Lieferumfang 06 Beschreibung	Schrauben für Festplatte
Lieferumfang 06 Menge	4

ABUS 4-Kanal-PoE-IP/ Netzwerkvideorekorder

Art.-Nr. TVVR36402

Max. Auflösung @ Bildrate	8MPx @ 25/30fps	Speichermedium	1x SATA Anschluss (3,5" HDD, max. 16 TB) / NAS
Max. Betriebstemperatur	55 °C	Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %	Synchrone Wiedergabe	4
Min. Betriebstemperatur	-10 °C	Technologie	Netzwerk
Nettogewicht	1,1 kg	USB Anschluss	2x USB 2.0
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s	Unterstützte IP Kameras	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server	Video Content Analyse (VCA)	Über NVR: 4 Kanal Bew.-erk. (ABUS IP Kamera ab 2022, 4 MPx, Person/Fahrzeug) oder 1 Kanal VCA (4 MPx, Intr. Det., Tripwire, Region betreten, Region verlassen mit Person/Fahrzeug) oder 1 Kanal Gesichtsdetektion, 1 Kanal Gesichtsvergleich
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Schnittstelle	Videokanäle IP	4
Neu	Ja	Videokomprimierung	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
PSTI Konformität erforderlich	Ja		
PSTI Konformität gegeben	Ja		
PoE Anschlüsse	4		
PoE Leistung	50 W		
PoE Standard	802.3 at (PoE+)		
Produktgruppe	Video		
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-12-31		
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer		
Spannungsversorgung DC	48 V		