



PCCJ25

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, roulement à 2 rangées de billes à contact oblique, étanchéité P

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	95 mm	Largeur de bride
U	26,7 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C_r	21.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	14.900 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	760 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,89 kg	Poids

Cotes de montage

J	70 mm	Distance trous de fixation
N	11,5 mm	Trou de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation

Dimensions

A	22,1 mm	Hauteur logement
A_1	12 mm	Épaisseur de bride
A_2	11,7 mm	Distance piste
B	30 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

information additionnelle

1	Nombre de logements
CCJ05	Corps de palier
G5205-2RS-N	Désignation roulement

La fiche technique ne contient qu’une vue d’ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d’informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact