





Simple action - VHS VHS40-F04B-S

Fiche technique

General series information

- Conception modulaire pour la connexion aux unités FRL
- Débit jusqu'à 8270 l/min
- Économie d'énergie : aucune purge d'air à la mise sous pression
- Mesure de sécurité : cadenassable pour prévenir les accidents causés par des mises sous pression par inadvertance (conforme à la norme OSHA)
- Avec silencieux intégré pour l'orifice EXH en option.



Electro distributeur 3/2, normalement fermé
Contrôle mécanique Ressort, commande
mécanique verrouillable Cde. manuelle
Général





Spécifications standards

Taille du corps	40
Taraudage	F (G)
Orifice	04 (1/2)
Matière de la Poignée / Capot	B (Aluminium)
Options	S (Silencieux intégré, orifice d'échappement)
Semi-standard	Sans
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.01 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (risque de gel)
Normes	Pas besoin
Couleur	Bouton de réglage: Rouge Corps : Blanc
Angle de rotation du bouton	90°

Poids

0.320 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue	VHS-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Operation manuals	OM_VHS_Q0023EN-C.pdf