



Données techniques

SUCP212N


Paliers auto-aligneurs

Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, graisse alimentaire

COMPOSITION DU KIT

SUC212, SP212N

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	70 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	37 mm
B - Largeur Bague Intérieure	65,1 mm
d - Diamètre arbre	60 mm

DEFINITION TECHNIQUE

G - Graisseur	M6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement	69,8 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	25 mm
H2 - Hauteur du logement	138 mm
J - Distance entre trous de fixation	184 mm
L - Longueur du logement	241 mm
N - Dimension trou de fixation	20 mm
N1 - Longueur du trou de montage	25 mm
S - Distance face / centre du palier	25,4 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	52400000 mN
C0 - Capacité de charge statique	35900000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	5,52 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	18.7 N-m

