

S-20 ; 0...40 bar relatif; 4...20 mA, 2 fils @ 8...35 VDC

S-20 ; 0...40 bar relatif; 4...20 mA, 2 fils @ 8...35 VDC

Numéro d'article: 48766900

Quantité: 1 pcs

Code: DSS1-MT990.34-3S20ZZ-DZZZD-C1C65ZB1-2ZAZZZZZ WAZ-Z
LABEL-PG1DE-ZZZZZ- ZZZZZ
S-20-3-BG440-CAZXX-A-CGGZZZ-ZWZ W1011S20Z-ZZZZ21Z-
SS18LZ2AOSZZZE-ZZGSDZSS1
H990.34-G2MD8C1C2C1ZZZZZ 2 052H
CERT22-EG43-AA- - - - -

Vue d'ensemble: S-20 ; 0...40 bar relatif; 4...20 mA, 2 fils @ 8...35 VDC
Transmetteur de pression Type S-20
non-linéarité: 0,25% BFSL
surpression admissible: 2 fois
Raccordement process: Séparateur ; Etanchéité: sans
Canal de pression: D 2.5 mm
Raccordement électrique: Connecteur coudé DIN 175301-803 C contre-connecteur inclus
assignation des bornes du raccordement électrique: U+=1, U-=2
Température fluide admissible: modifié à cause du montage sur séparateur
Résistance aux chocs et vibrations: chocs 100g, vibrations 20g
;
Agréments: cULus
Niveau de Performance: sans
Spécifications: selon la fiche technique WIKA PE 81.61

Montage séparateur relatif (1 séparateur)
Spécification du montage séparateur côté "+": montage direct
Liquide de remplissage: KN17 huile silicone pour basses températures (silicone PD5)
Température process min.: - 90°C
Température process max.: + 60°C
Température ambiante min au niveau de l'instrument: + 10°C
Température ambiante max au niveau de l'instrument: + 40°C

Séparateur, exécution soudée monobloc, avec raccord process fileté côté "Haut"
Type 990.34 G 1/2" mâle PN 160
Matériau partie supérieure / matériau corps principal: acier inox 1.4404 (316L)
Matériau de membrane: Acier inox 1.4435 (316L)
Matériau partie inférieure: acier inox 1.4404 (316L); UNS S31603

Diamètre de la membrane: 52 mm

Certificat de test selon EN 10204 2.2

Langue du certificat: Anglais et Allemand

Certificat pour: Montage séparateur avec transmetteur de pression

Certificat formel: Fabriqué selon les règles de l'art

Etiquette: standard WIKA sans/avec num TAG

Détails:

S-20 ; 0...40 bar relatif; 4...20 mA, 2 fils @ 8...35 VDC

Transmetteur de pression Type S-20

non-linéarité: 0,25% BFSL

surpression admissible: 2 fois

Raccordement process: Séparateur ; Etanchéité: sans

Canal de pression: D 2.5 mm

Raccordement électrique: Connecteur coudé DIN 175301-803 C contre-connecteur inclus

assignation des bornes du raccordement électrique: U+=1, U-=2

Température fluide admissible: modifié à cause du montage sur séparateur

Résistance aux chocs et vibrations: chocs 100g, vibrations 20g

;

Agréments: cULus

Niveau de Performance: sans

Spécifications: selon la fiche technique WIKA PE 81.61

Montage séparateur relatif (1 séparateur)

Spécification du montage séparateur côté "+": montage direct

Liquide de remplissage: KN17 huile silicone pour basses températures (silicone PD5)

Température process min.: - 90°C

Température process max.: + 60°C

Température ambiante min au niveau de l'instrument: + 10°C

Température ambiante max au niveau de l'instrument: + 40°C

Séparateur, exécution soudée monobloc, avec raccord process fileté

Spécifications selon fiche technique: DS 99.04

Côté "haut"/"Bas": côté "Haut"

Séparateur: Type 990.34

Raccord fileté: G 1/2" mâle

Pression nominale: PN 160

Matériau partie supérieure / matériau corps principal: acier inox 1.4404 (316L)

Matériau de membrane: Acier inox 1.4435 (316L)

Matériau partie inférieure: acier inox 1.4404 (316L); UNS S31603

Diamètre de la membrane: 52 mm

Certificat de test selon EN 10204 2.2

Langue du certificat: Anglais et Allemand

Certificat pour: Montage séparateur avec transmetteur de pression

Date: 26/04/2023



Certificat formel: Fabriqué selon les règles de l'art

Etiquette: standard WIKA sans/avec num TAG