


**OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列  
BL 3.50/07/180F SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。  
提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	BL 3.50/07/180F SN OR BX
订货号	<a href="#">1606690000</a>
版本	PCB 接插座, 插头, 3.50 mm, 回路数: 7, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm <sup>2</sup> , 盒装
GTIN (EAN)	4008190015176
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14
包装	盒装

# OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列

## BL 3.50/07/180F SN OR BX

### 技术数据

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergsstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### 尺寸及重量

净重 6.61 g

#### 系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列	导线连接方式	压线框联接
导线出线方向	180°	间距 mm (P)	3.5 mm
间距 inch (P)	0.138 inch	回路数	7
直杆螺丝刀口尺寸	0.4 x 2.5	相关标准	DIN 5264
最小拧紧力矩	0.2 Nm	最大拧紧力矩	0.25 Nm
压接螺钉	M 2	剥线长度	6 mm
L1 (mm)	21 mm	L1 (inch)	0.827 inch
防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 20	防触电保护 (按照DIN VDE57106)	手指安全保护

#### 可联接导线

最小压接面积	0.08 mm <sup>2</sup>	最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>
导线最小压接面积 AWG	AWG 14	导线最大压接面积 AWG	AWG 28
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.2 mm <sup>2</sup>	单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	1.5 mm <sup>2</sup>
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm <sup>2</sup>	软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	1.5 mm <sup>2</sup>
最小压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	0.2 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	1.5 mm <sup>2</sup>
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.2 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	1.5 mm <sup>2</sup>
塞规a x b或ø (EN 60999)	2.4 mm x 1.5 mm		

#### 材料

绝缘材料	PBT	颜色	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	阻燃等级符合 UL 94	V-0
CTI	≥ 200	触点材料	Cu-Leg
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-30 °C
最大安装温度范围	100 °C		

#### 额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	17 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	12 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	14.5 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	10 A
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	320 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	160 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	160 V	额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	2.5 kV
额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	2.5 kV	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	2.5 kV
瞬时耐电流	3 x 1s, 100 A		

#### 额定数据 (CSA)

机构	额定电压 (使用组 B)		
		300 V	
额定电流 (使用组 B)	10 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A	导线最小压接面积, AWG,	AWG 28
导线最大压接面积, AWG	AWG 14		



# OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列

## BL 3.50/07/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergsstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 技术数据

#### 额定数据 (UL 1059)

机构	额定电压 (使用组 B)
	300 V
额定电流 (使用组 B)	10 A
额定电流 (使用组 D)	10 A
导线最大压接面积, AWG	AWG 14

#### 分类

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

#### 说明

提示	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional colours on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> </ul>
----	---

#### 认证






认证	  
ROHS	一致

# OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列

## BL 3.50/07/180F SN OR BX

图纸

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergsstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




## OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 BL 3.50/07/180F SN OR BX

### 配套的接插件 (受限插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### SL 3.50/90G



插座 间距3.50mm, 适于波峰焊


- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒 (BX) 包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)  
17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/07/90G 3.2SN OR BX	<a href="#">1605120000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4008190169954 50 个 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 7, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

#### SL 3.50/90



插座 间距3.50mm, 适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒 (BX) 包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)  
17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/07/90 3.2SN OR BX	<a href="#">1597260000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190044350 50 个 连接, 3.50 mm, 回路数: 7, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 BL 3.50/07/180F SN OR BX

### 配套的接插件 (受限插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

#### SL-SMT 3.5/180G Tape



耐高温插座, 间距3.50mm。

- 拔插方向与印刷电路板平行(90°)、呈直线180°或成角度(135°)
- 外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)
- 尤其适合表面贴装 (SMT) 。
- 焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。
- 焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。
- 用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装
- 可对插座进行编码

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT	<a href="#">1753034001</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248135639 265 个		IEC: 320 V / 15 A	UL: 300 V / 10 A	卷装

#### SL-THR 3.5/135F



耐高温插座, 间距3.50mm。

- 拔插方向与印刷电路板平行(90°)、呈直线180°或成角度(135°)
- 外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)
- 尤其适合表面贴装 (SMT) 。
- 焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。
- 焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。
- 用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装
- 可对插座进行编码

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT	<a href="#">1003560000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248700189 50 个	IEC: 320 V / 15 A	UL: 300 V / 10 A	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 BL 3.50/07/180F SN OR BX

### 配套的接插件 (受限插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### SL-SMT 3.5/90G Tape



耐高温插座, 间距3.50mm。

- 拔插方向与印刷电路板平行(90°)、呈直线180°或成角度(135°)
- 外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)
- 尤其适合表面贴装 (SMT) 。
- 焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。
- 焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。
- 用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装
- 可对插座进行编码

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT	<a href="#">1761594001</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248136032 385 个		IEC: 320 V / 15 A	UL: 300 V / 10 A	卷装

3.50/07/90G  
1.5SN BK RL

回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7,  
90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm,  
镀锡, 黑色, 卷装

#### SLD 3.50/90G



用于波峰焊工艺的双层插座, 间距为 3.50 毫米。提供开口型、闭口型和法兰型。提供标记和编码空间。纸箱包装。

- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10.5 A (IEC) / 8 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD	<a href="#">1633630000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封 闭, 焊连接, 3.50 mm, 回路 数: 14, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190258085 20 个	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A		盒装


3.50/14/90G  
3.2SN OR BX

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 BL 3.50/07/180F SN OR BX

### 配套的接插件 (受限插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### SL 3.50/180



插座间距3.50mm, 适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒 (BX) 包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)  
17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/07/180 3.2SN OR BX	<a href="#">1604820000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190176129 50 个 连接, 3.50 mm, 回路数: 7, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

#### SL-SMT 3.5/90G Box



耐高温插座, 间距3.50mm。

- 拔插方向与印刷电路板平行(90°)、呈直线180°或成角度(135°)
- 外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)
- 尤其适合表面贴装 (SMT) 。
- 焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。
- 焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。
- 用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装
- 可对插座进行编码

#### 订货数据


类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 3.50/07/90G 1.5SN BK BX	<a href="#">1761592001</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248132089 50 个 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SL-SMT 3.50/07/90G 3.2SN BK BX	<a href="#">1841680000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248353033 50 个 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 BL 3.50/07/180F SN OR BX

### 配套的接插件 (受限插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### SL 3.50/180G



插座间距3.50mm, 适于波峰焊


- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒 (BX) 包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)  
17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/07/180G 3.2SN OR BX	<a href="#">1604520000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4008190178727 50 个 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 7, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

#### SLD 3.50/90



用于波峰焊工艺的双层插座, 间距为 3.50 毫米。提供开口型、闭口型和法兰型。提供标记和编码空间。纸箱包装。

- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10.5 A (IEC) / 8 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 3.50/14/90 3.2SN OR BX	<a href="#">1633400000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊连接, 4008190257859 20 个 连接, 3.50 mm, 回路数: 14, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	盒装

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列  
BL 3.50/07/180F SN OR BX**

**配套的接插件 (受限插拔)**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**SL-SMT 3.5/180G Box**



耐高温插座, 间距3.50mm。

- 拔插方向与印刷电路板平行(90°)、呈直线180°或成角度(135°)
- 外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)
- 尤其适合表面贴装 (SMT) 。
- 焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。
- 焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。
- 用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装
- 可对插座进行编码

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT	<a href="#">1753032001</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 403224813093150 个			IEC: 320 V / 15 A	盒装
3.50/07/180G		回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7,			UL: 300 V / 10 A	盒装
1.5SN BK BX		180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装				
SL-SMT	<a href="#">1842370000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 403224835372950 个			IEC: 320 V / 15 A	盒装
3.50/07/180G		回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7,			UL: 300 V / 10 A	盒装
3.2SN BK BX		180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装				

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 BL 3.50/07/180F SN OR BX

配套的接插件 (完全可插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### SL-SMT 3.5/90F Box



耐高温插座, 间距3.50mm。

- 拔插方向与印刷电路板平行(90°)、呈直线180°或成角度(135°)
- 外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)
- 尤其适合表面贴装 (SMT) 。
- 焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。
- 焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。
- 用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装
- 可对插座进行编码

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT	<a href="#">1842130000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248353484 50 个		IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
3.50/07/90F						
3.2SN BK BX						

### SL-SMT 3.5/180LF Box



耐高温插座, 间距3.50mm。

- 拔插方向与印刷电路板平行(90°)、呈直线180°或成角度(135°)
- 外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)
- 尤其适合表面贴装 (SMT) 。
- 焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。
- 焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。
- 用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装
- 可对插座进行编码

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT	<a href="#">1842590000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248353958 50 个		IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
3.50/07/180LF						
3.2SN BK BX						
SL-SMT	<a href="#">1804750000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248268535 50 个		IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
3.50/07/180LF						
1.5SN BK BX						

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 BL 3.50/07/180F SN OR BX

### 配套的接插件 (完全可插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### SLD 3.50/90F



用于波峰焊工艺的双层插座，间距为 3.50 毫米。提供开口型、闭口型和法兰型。提供标记和编码空间。纸箱包装。

- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10.5 A (IEC) / 8 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 3.50/14/90F 3.2SN OR BX	<a href="#">1633860000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 14, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190258313	20 个	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	盒装

#### SL-SMT 3.5/90LF Box



耐高温插座, 间距3.50mm。

- 拔插方向与印刷电路板平行(90°)、呈直线180°或成角度(135°)
- 外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)
- 尤其适合表面贴装 (SMT)。
- 焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。
- 焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。
- 用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装
- 可对插座进行编码

#### 订货数据


类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 3.50/07/90LF 1.5SN BK BX	<a href="#">1804990000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248268894	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SL-SMT 3.50/07/90LF 3.2SN BK BX	<a href="#">1841910000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248353262	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 BL 3.50/07/180F SN OR BX

配套的接插件 (完全可插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### SL 3.50/180F



插座 间距3.50mm, 适于波峰焊


- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒 (BX) 包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)  
17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/07/180F 3.2SN OR BX	<a href="#">1607550000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 7, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190060343 50 个		IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

### SL 3.50/135F



插座 间距3.50mm, 适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒 (BX) 包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)  
17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/07/135F 3.2SN OR BX	<a href="#">1643380000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 7, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190282141 50 个		IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 BL 3.50/07/180F SN OR BX

配套的接插件 (完全可插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### SL-SMT 3.5/180LF Tape



耐高温插座, 间距3.50mm。

- 拔插方向与印刷电路板平行(90°)、呈直线180°或成角度(135°)
- 外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)
- 尤其适合表面贴装 (SMT) 。
- 焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。
- 焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。
- 用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装
- 可对插座进行编码

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT	<a href="#">1805280000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248269549 265 个			IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	卷装

3.50/07/180LF  
1.5SN BK RL  
回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7,  
180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm,  
镀锡, 黑色, 卷装

### SL 3.50/90F



插座 间距3.50mm, 适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒 (BX) 包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)  
17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL	<a href="#">1607090000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 7, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190184216 50 个		IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

3.50/07/90F  
3.2SN OR BX

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 BL 3.50/07/180F SN OR BX

配套的接插件 (完全可插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### SL-SMT 3.5/180F Box



耐高温插座, 间距3.50mm。

- 拔插方向与印刷电路板平行(90°)、呈直线180°或成角度(135°)
- 外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)
- 尤其适合表面贴装 (SMT) 。
- 焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。
- 焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。
- 用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装
- 可对插座进行编码

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT	<a href="#">1842820000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7, 3.2SN BK BX	4032248354184 50 个	50	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

### SL-SMT 3.5/90LF Tape



耐高温插座, 间距3.50mm。

- 拔插方向与印刷电路板平行(90°)、呈直线180°或成角度(135°)
- 外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)
- 尤其适合表面贴装 (SMT) 。
- 焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。
- 焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。
- 用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装
- 可对插座进行编码

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT	<a href="#">1805360000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 7, 1.5SN BK RL	4032248269716 385 个	385	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	卷装

