

M23 19 Female -C



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 119 3101
规格	M23 19 Female -C
浩亭电子目录	https://harting.com/09151193101

标识

类别	插芯
系列	圆形连接器 M23
标识	Signal
原件	插芯

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
针数	19
信号针数	16
特殊插针数	3
特殊插针规格	辅助插针
详细资料	请单独订购压接针。
	16x 1 mm
	3x 1.5 mm

技术参数

导体截面积	0.08 ... 1.5 mm ²
额定电流 (信号)	8 A
额定电压 (信号)	100 V
额定脉冲电压 (信号)	1.5 kV
污染等级 (信号)	3
额定电流 (特别插针)	10 A
额定电压 (特别插针)	100 V

技术参数

额定脉冲电压 (特别插针)	1.5 kV
污染等级 (特殊插针)	3
绝缘阻抗	$>10^6 \Omega$
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)	白
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

商业数据

包装尺寸	5
净重	3.886 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140163089
eCl@ss	27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM	EC003557



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

UNSPSC 24.0	39121421
-------------	----------
