





Données techniques

NU2212C3

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	60 mm
D - Diamètre Extérieur	110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	28 mm
E - Cote sur rouleaux	97,5 mm
F - Cote sous Rouleaux	73,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	1,06 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	107000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	116000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	14100000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	40800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	34800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	68 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face	71 mm
db - Diamètre de passage mini BI	75 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	102 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement	1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement	1,5 mm

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = Fr$$

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = Fr$$

