




FAG

UCFC208

Corps de roulement à bride

Palier applique UCFC

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
H	145 mm	Hauteur de bride
U	41,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	840 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	2,079 kg	Poids

Cotes de montage

J	120 mm	Distance trous de fixation
J	120 mm	Diamètre primitif (trous)
N	14 mm	Trou de fixation
N ₁	84,8 mm	Distance trous de fixation
T ₁	10 mm	Hauteur centrage
Z	100 mm	Diamètre centrage
	h8	Ajustement diamètre centrage
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	26 mm	Hauteur logement
A ₁	9 mm	Épaisseur de bride
A ₂	11 mm	Distance piste
B	49,2 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
FC208	Corps de palier
UC208	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.