



**FAG****6009-RSR**

Roulement à billes

Roulements à billes 60...RSR, à une rangée,
joint d'étanchéité, cage en tôle d'acier

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	RSR	Joint frottant d'un côté
Cage	JN	Tôle d'acier
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	SN	Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120°
lubrifiant	Sans	Sans
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
type d'alésage	Z	Cylindrique

dimensions principale & données de performance

d	45 mm	Alésage
D	75 mm	Diamètre extérieur
B	16 mm	Width
C _r	21.200 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	14.400 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	750 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	4.950 1/min	Vitesse limite
≈m	0,234 kg	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	49,6 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	70,4 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum



Dimensions

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	65,6 mm	Diamètre d'épaulement bague extérieure
D_2	67,98 mm	Gorge alésage bague extérieure
d_1	54,2 mm	Diamètre d'épaulement bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	100 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f_0	15,3	Facteur de calcul
-------	------	-------------------

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Etanche d'un côté