

DCS 7 M C O C 1 7035 - 电子模块外壳



2203183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203183>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

显示屏外壳，7"，浅灰色，中央窗口，前部水平，包括两个半球体、四块前面板及螺钉



优势

- 适用于移动式和固定式操作面板的显示屏
- 集成TFT显示器和薄膜键盘
- 防护等级高达IP54
- 具备抗冲击性能的ABS塑料
- 阻燃等级V0符合UL 94

商业数据

订货号	2203183
包装单位	2 pc
最小订货量	2 pc
销售关键代码	ACFBAA
产品关键代码	ACFBAA
GTIN	4055626378374
单件重量（含包装）	320 g
单件重量（不含包装）	290 g
原产地	DE

DCS 7 M C O C 1 7035 - 电子模块外壳

2203183
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203183



技术数据

产品属性

产品类型	壳体
外壳类型	显示器支架
壳体系列	DCS
产品系列	DCS 7..
带通风口	否
电池仓	否

显示器

对角	7 " / 18 cm (显示窗)
----	-------------------

尺寸

尺寸图	
宽度	226 mm
高度	158 mm
深度	40 mm
尺寸	154.4 mm x 93.4 mm (显示窗，中间位置) 21.8 mm x 62.8 mm (正面带面板，置于上方，数量2) 20 mm x 104 mm (侧面带面板，置于左右两侧，数量1)
正面带面板	顶部， 2 x (62.5 mm x 21.8 mm) 左侧， 1 x (104 mm x 20 mm) 右侧， 1 x (104 mm x 20 mm)

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
标识材料 (壳体)	ABS
阻燃等级，符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	400 ≤ CTI < 600
绝缘材料	II
外壳材料	ABS
表面特性	未处理

环境和真实条件

灼热线测试

DCS 7 M C O C 1 7035 - 电子模块外壳



2203183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203183>

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

热稳定性/滚珠测试

规格	IEC 60695-10-2:2014-02
温度	80 °C
测试持续时间	1 h
力	20

防护等级（IP代码）

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

环境条件

要达到的最大IP编码	IP54
------------	------


PCB数据

PCB支架数量	2
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

安装

壁挂式固定	否
-------	---

图纸



示意图——更多信息请见下载中心内的产品类别图纸

DCS 7 M C O C 1 7035 - 电子模块外壳



2203183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203183>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

DCS 7 M C O C 1 7035 - 电子模块外壳



2203183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203183>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn