



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Module de communication
Protocole de port de communication	LonWorks

Complémentaires

Type de connexion intégrée	LON sertissage de fil - paire torsadée
Vitesse de transmission	78 kbits/s
Réglage	Pas 3,81 mm
Raccordement électrique	Bornier débrochable à vis
Interface physique	Insertion 90° - 2,5 mm ² câble
Alimentation	Via carte de base M171P/M172P
Signalisation locale	1 DEL (rouge) pour service 1 DEL (vert) pour état
Compatibilité produit	Performance du contrôleur logique M171 Performance du contrôleur logique M172
Poids du produit	0,077 Kg

Environnement

Certifications du produit	EAC[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]cURus
Marquage	CE
Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606480894909
Rentabilité	Non
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 Cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 Cm
Longueur de l'emballage 1	13,3 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	160,0 G
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	15,0 Cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 Cm
Poids de l'emballage 2	836,0 G

Durabilité de l'offre

Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**