

PT-IQ-2X2-24DC-UT - 电涌保护器

2800980

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800980>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电涌保护，包括保护插头和底座元件，模块上内置多段状态指示灯，用于两个2导线浮地信号回路，与HART兼容。可用于高达SIL 3的安全相关电路。

优势

- 采用三段式LED显示屏，提供预防性监控
- 通过群组遥信功能，将状态信息集成到系统控制器
- 使用DIN导轨连接器，可快速、无错误地安装
- 采用2件式设计，实现最大的可维护性
- 高放电容量，可为MCR应用提供最大程度的保护

商业数据

订货号	2800980
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CL2151
产品关键代码	CL2151
目录页面	页码121 (C-4-2019)
GTIN	4046356665803
单件重量（含包装）	123.8 g
单件重量（不含包装）	120 g
原产地	DE

PT-IQ-2X2-24DC-UT - 电涌保护器

2800980

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800980>



技术数据

说明

概述		
注意事项	将模块卡接到DIN导轨连接器上，便可以建立遥信连接并为DIN导轨连接器供应电源。	

产品属性

产品类型	测量和控制技术的电涌保护	
产品系列	PLUGTRAB IQ	
IEC 类别	C1	
	C2	
	C3	
	D1	
类型	DIN导轨模块，分体式，可分离	
每模块的线对	2	

绝缘特性		
过电压类别	III	
污染等级	2	

电气特性

额定电压 U_N	24 V DC	
------------	---------	--

连接数据

连接方式	螺钉连接	
螺纹	M3	
紧固扭矩	0.5 Nm	
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²	
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²	
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12	

尺寸

尺寸图		
宽度	17.7 mm	
高度	91 mm	
深度	77.5 mm (7.5 mm (含DIN导轨))	
水平针距	1 分区	

PT-IQ-2X2-24DC-UT - 电涌保护器

2800980

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800980



材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V-0
外壳材料	PA 6.6

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

保护电路

动作方向	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
最大持续电压U _C	30 V DC
	21 V AC
额定电流	700 mA (50 °C)
U _C 时，有效工作电流I _C	≤ 1 mA (在信号回路内)
残流I _{PE}	≤ 2 µA (每个信号回路)
标称放电电流I _n (8/20) µs (线芯-线芯)	10 kA
额定放电电流I _n (8/20) µs (线芯-地)	10 kA
脉冲放电电流I _{imp} (10/350) µs (线芯-地)	2.5 kA
总放电电流I _{total} (8/20) µs	20 kA
电压保护水平U _p (线芯-线芯)	≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 130 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 150 V (C2 - 10 kA)
	≤ 55 V (C3 - 25 A)
	≤ 60 V (C3 - 100 A)
电压保护水平U _p (线-地)	≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 800 V (C2 - 10 kA)
	≤ 700 V (C3 - 25 A)
	≤ 800 V (C3 - 100 A)
电压保护水平U _p 静态 (线芯-线芯)	≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 65 V (C2 - 10 kA)
响应时间t _A (线芯-线芯)	≤ 1 ns
响应时间t _A (线芯-地)	≤ 100 ns
输入衰减a _E ，对称。	典型值 0.3 dB (≤ 270 kHz/150 Ω)
截止频率f _g (3 dB)，150 Ω 对称系统	典型值 1.1 MHz
电容 (线芯-地)	典型值 2 nF
每条路径的电阻	1.2 Ω ±5 %
电涌保护故障报警	视觉，多阶段
需要的最大备用保险丝	800 mA (FF)
冲击耐受力 (线-线)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA

PT-IQ-2X2-24DC-UT - 电涌保护器



2800980

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800980>

冲击耐受力（线-地）	C2 - 10 kA
	C3 - 100 A
	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C2 - 10 kA
	C3 - 100 A
脉冲复位时间（导线-导线）	D1 - 2.5 kA
	≤ 4000 ms
脉冲复位时间（导线-接地）	≤ 2600 ms

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-40 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C
海拔	≤ 4000 m (amsl)
允许湿度（运行）	5 % ... 95 %

标准和规范

标准/规格	IEC 61643-21
注意事项	2000 + A1:2008，修改
标准/规格	EN 61643-21
注意事项	2001 + A1:2009
标准/规格	EN 61000-6-3
注意事项	2007 + A1:2011
标准/规格	EN 61000-6-2
注意事项	2005

安装

安装类型	DIN导轨：35 mm
------	-------------

PT-IQ-2X2-24DC-UT - 电涌保护器


2800980

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800980>




图纸

图表



电路图




PT-IQ-2X2-24DC-UT - 电涌保护器

2800980

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800980



尺寸图



示意图

PT-IQ-2X2-...DC-UT(PT)								
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1			
	PFD _{avg}	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD _{avg}	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF
			PFD _{avg}	PFH				PFD _{avg} PFH
	1.07x10 ⁻⁵	1.90x10 ⁻⁹ 1/h	0.1 %	0.2 %	5.34x10 ⁻⁷	9.50x10 ⁻¹¹ 1/h	5 %	0.1 % 0.1 %
					1.07x10 ⁻⁶	1.90x10 ⁻¹⁰ 1/h	10 %	0.1 % 0.2 %
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 13/04-032 R017 V4R0 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T _{proof} : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99% Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)								

功能安全场景

PT-IQ-2X2-24DC-UT - 电涌保护器



2800980

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800980>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800980>



CSA
认证ID: 2761632



EAC
认证ID: RU C-DE,*09.B.00169



UL认证
认证ID: FILE E 138168



CSAus
认证ID: 2761632

功能安全
认证ID: 13-04-032 R017 V4R0

cCSAus

PT-IQ-2X2-24DC-UT - 电涌保护器



2800980

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800980>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT-IQ-2X2-24DC-UT - 电涌保护器



2800980

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800980>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol（CAS编号: 79-94-7）
SCIP	c22530d4-7389-46d7-b58c-c87dc0adde2e

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn