



WL2S-2F1330

W2S-2

SENSORES FOTOELÉTRICOS E BARREIRAS DE LUZ

SICK
Sensor Intelligence.



Informações do pedido

Tipo	Nº de artigo
WL2S-2F1330	1064591

Outras versões do aparelho e acessórios → www.sick.com/W2S-2

Figura pode ser diferente



Dados técnicos em detalhe

Características

Princípio do sensor/ detecção	Barreira de luz de reflexão, Autocolimação
Dimensões (L x A x P)	7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm
Forma da carcaça (saída de luz)	Retangular
Distância de comutação máx.	0 m ... 1,2 m ¹⁾
Distância de comutação	0 m ... 0,55 m ¹⁾
Tipo de luz	Luz vermelha visível
Emissor de luz	LED PinPoint ²⁾
Tamanho do ponto de luz (distância)	Ø 12 mm (250 mm)
Comprimento de onda	640 nm
Ajuste	Nenhuma

¹⁾ Refletor P250F.

²⁾ Vida útil média: 100.000 h a T_U = +25 °C.

Mecânica/sistema elétrico

Tensão de alimentação	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Ondulação residual	$\leq 5 V_{ss}$ ²⁾
Consumo de corrente	$\leq 20 \text{ mA}$ ³⁾
Saída de comutação	PNP
Tipo de ligação	Comutação por sombra
Corrente de saída I_{max.}	< 50 mA
Tempo de resposta	< 0,5 ms ⁴⁾
Frequência de comutação	1.000 Hz ⁵⁾
Tipo de conexão	Cabo, 3 fios, 2 m ⁶⁾
Material do cabo	PVC
Diâmetro do cabo	$\varnothing 3 \text{ mm}$
Circuitos de proteção	A ⁷⁾ B ⁸⁾ D ⁹⁾
Filtro de polarização	✓
Material da carcaça	Plástico, ABS/PC
Material, lente	Plástico, PMMA
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente, operação	-25 °C ... +50 °C
Temperatura ambiente, depósito	-40 °C ... +75 °C
Nº arquivo UL	NRKH.E181493


¹⁾ Valores limite.²⁾ Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias U_V.³⁾ Sem carga.⁴⁾ Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.⁵⁾ Com proporção sombra/luz 1:1.⁶⁾ Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.⁷⁾ A = conexões protegidas contra inversão de pólos U_V.⁸⁾ B = Saídas protegidas contra inversão de polaridade.⁹⁾ D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.

Classificações

ECI@ss 5.0	27270902
ECI@ss 5.1.4	27270902
ECI@ss 6.0	27270902
ECI@ss 6.2	27270902
ECI@ss 7.0	27270902
ECI@ss 8.0	27270902
ECI@ss 8.1	27270902
ECI@ss 9.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	39121528


Esquema de conexão

cd-044



Curva característica

WL2S-2




- ① Refletor P250F
- ② Refletor PL20F
- ③ Fita refletiva REF-AC1000
- ④ Refletor PL10F
- ⑤ Refletor PL8FH

Tamanho do ponto de luz

WL2S-2

Spot diameter in mm (inch)




Dimensions in mm (inch)

Sensing range	Spot diameter
20 (0.79)	3.4 (0.13)
100 (3.94)	6.5 (0.26)
250 (9.84)	12.0 (0.47)
500 (19.69)	34.0 (1.34)
1,000 (39.37)	48.0 (1.89)
1,200 (47.24)	60.0 (2.36)

Gráfico de distância de comutação

WL2S-2




■ Sensing range ■ Sensing range max.

- ① Refletor P250F
- ② Refletor PL20F
- ③ Fita refletiva REF-AC1000
- ④ Refletor PL10F
- ⑤ Refletor PL8FH

Desenho dimensional (Dimensões em mm)

WL2S-2



- ① Eixo do sistema óptico, receptor
- ② Eixo do sistema óptico, emissor
- ③ Eixo central do furo de montagem Ø 3,2 mm
- ④ LED indicador, verde: tensão de alimentação ativa
- ⑤ LED indicador amarelo: status recepção luminosa
- ⑥ Conexão

Acessório recomendado

Outras versões do aparelho e acessórios → www.sick.com/W2S-2

	Descrição resumida	Tipo	Nº de artigo
Cantoneiras e placas de fixação			
	Cantoneira de montagem para montagem no piso, Aço, galvanizado, sem material de fixação	BEF-W2S-A	4034748
	Cantoneira de montagem para montagem na parede, Aço, galvanizado, sem material de fixação	BEF-W2S-B	4034749
Suportes de fixação e alinhamento			
	Suporte de fixação esférica, Plástico, incl. material de fixação	BEF-GH-MINI01	2023160
Conectores encaixáveis e cabos			
	Cabeçote A: Conector fêmea, M8, 3 pinos, reto Cabeçote B: - Cabo: não blindado	DOS-0803-G	7902077
	Cabeçote A: Conector fêmea, M8, 3 pinos, angular Cabeçote B: - Cabo: não blindado	DOS-0803-W	7902078

	Descrição resumida	Tipo	Nº de artigo
	Cabeçote A: Conector macho, M8, 3 pinos, reto Cabeçote B: - Cabo: não blindado	STE-0803-G	6037322
Refletores			
	Retangular, aparafusável, 47 mm x 47 mm, PMMA/ABS, aparafusável, fixação de 2 orifícios	P250	5304812
	Retangular, aparafusável, 38 mm x 15 mm, PMMA/ABS, aparafusável, fixação de 2 orifícios	PL20A	1012719
	Retangular, aparafusável, 56 mm x 28 mm, PMMA/ABS, aparafusável, fixação de 2 orifícios	PL30A	1002314
	Retangular, aparafusável, 37 mm x 56 mm, PMMA/ABS, aparafusável, fixação de 2 orifícios	PL40A	1012720
	Retangular, aparafusável, 80 mm x 80 mm, PMMA/ABS, aparafusável, fixação de 2 orifícios	PL80A	1003865
	Adequado para sensores laser, auto-adesivo, arco, observar indicação de alinhamento, 225 mm x 225 mm, auto-adesivo	REF-AC1000	5319429
	Auto-adesivo	REF-IRF-56	5314244
	Prismático de precisão, aparafusável, adequado para sensores laser, 47 mm x 47 mm, PMMA/ABS, aparafusável, fixação de 2 orifícios	P250F	5308843
	Prismático de precisão, aparafusável, adequado para sensores laser, 18 mm x 18 mm, PMMA/ABS, aparafusável, fixação de 2 orifícios	PL10F	5311210
	Prismático de precisão, aparafusável, adequado para sensores laser, 38 mm x 16 mm, PMMA/ABS, aparafusável, fixação de 2 orifícios	PL20F	5308844
	Prismático de precisão, não auto-adesivo, Ø 10 mm, Ø superfície reflexiva 8 mm, PMMA/ABS	PL8F	5327934
	Prismático de precisão, não auto-adesivo, alta temperatura: até 99 °C, Ø 10 mm, Ø superfície reflexiva 8 mm, PMMA/ABS	PL8FH	5328583

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicação na Europa, Ásia e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clientes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida útil da máquina e garante a segurança e a produtividade.

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCÊ:

Pessoas de contato e outros locais de produção → www.sick.com