

# RACCORDS EXPRESS

## Laiton

Ref. : FT 2280

Rev. :

Date : 12/02



107 Rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER  
Tel : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08  
E mail : sferaco@sferaco.fr

### CARACTERISTIQUES :

- . Entre griffes 41mm
- . Suivant norme NFE 29573

### UTILISATION :

- . Eau et air comprimé
- . Température maxi admissible Ts : 60°C
- . Pression maxi admissible Ps : 10 bars

### CONSTRUCTION :


| DESIGNATION | MATERIAUX      |
|-------------|----------------|
| Corps       | Laiton matricé |
| Joint       | Nitrile        |



### DIMENSIONS :


. Raccord cannelé Ref. 2280 (avec joint monté) - Ref. 2285 (sans joint)

|      | D  | 7  | 9    | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
|------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|
| Ref. | L  | 69 | 69,0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 2280 | L1 | 40 | 40   | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2285 | A  | 22 | 22   | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|      | P  | 4  | 6    | 8  | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |




. Raccord mâle Ref. 2281 (avec joint monté) - Ref. 2286 (sans joint)

|      | D  | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" 1/4" |
|------|----|------|------|------|------|----|---------|
| Ref. | L  | 38   | 39   | 42   | 42   | 42 | 47      |
| 2281 | L1 | 10,5 | 11   | 14   | 14   | 14 | 17      |
| 2286 | A  | 22   | 22   | 22   | 22   | 22 | 22      |
|      | P  | 8    | 10   | 15   | 20   | 25 | 32      |



. Raccord femelle Ref. 2282 (avec joint monté) - Ref. 2287 (sans joint)

|      | D | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" 1/4" |
|------|---|------|------|------|------|----|---------|
| Ref. | L | 33   | 33   | 33   | 36   | 37 | 42      |
| 2281 | A | 22   | 22   | 22   | 22   | 22 | 22      |
| 2286 |   |      |      |      |      |    |         |



. Bouchon à griffes

Ref. 2283 (avec joint monté) - Ref. 2288 (sans joint)

