




RCJY70-XL

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	70 mm	Alésage
L	188 mm	Largeur de bride
U	82,4 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	66.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	44.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	2.020 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	5,29 kg	Poids

Cotes de montage

J	150 mm	Distance trous de fixation
N	18 mm	Trou de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	52 mm	Hauteur logement
A ₁	18 mm	Épaisseur de bride
A ₂	38 mm	Distance piste
B	74,6 mm	Largeur
V	165 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
CJ14	Corps de palier
GYE70-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.