

## Station d'accueil USB Type-C à triple affichage avec 5 ports USB 3.0 - PD 100 W

N° de produit: DK30CH2DEPUE



Cette station d'accueil triple-4K pour les ordinateurs portables USB-C Mac, Windows et Chrome fait passer la productivité à la vitesse supérieure. Avec trois connexions vidéo 4K, Power Delivery 100 W et 5 ports USB 3.0, la station d'accueil USB-C est parfaite pour votre MacBook, Dell XPS, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB-C nécessitant des ports supplémentaires.

Vous pouvez également connecter la station d'accueil à votre ordinateur portable USB 3.0 à l'aide d'un port USB-A et d'un câble USB-C vers USB-A, tel que le USB315AC1M (vendu séparément). Remarque : la charge de votre ordinateur portable par Power Delivery n'est pas disponible par USB-A et seul le double affichage est pris en charge.

La station d'accueil USB-C 4K vous permet de créer un poste de travail Ultra HD à trois écrans.  
Connexion :

- 2 écrans DisplayPort 4K (DisplayLink) d'une résolution de 4096 x 2160 à 60 Hz / 3840 x 2160 à 60 Hz et
- 1 écran HDMI 4K (DP Alt Mode) d'une résolution de 4096 x 2160 à 24 Hz / 3840 x 2160 à 30 Hz

Pour les applications haute résolution, vous pouvez connecter la station d'accueil à un écran 5K à 60 Hz en utilisant les deux ports DisplayPort.

Grâce à Power Delivery 100 W, la station d'accueil USB-C peut alimenter et recharger votre ordinateur portable haute consommation à l'aide d'un seul câble, tout en faisant fonctionner vos périphériques grâce à son adaptateur d'alimentation 150 W.

Cette station d'accueil PC à trois écrans vous permet de transformer votre ordinateur portable en poste de travail complet. Elle comprend 5 ports USB 3.0 (1 port USB Type-C et 4 ports USB Type-A dont 1 port de charge rapide), un port Gigabit Ethernet, une prise jack casque ainsi que des ports audio et microphone de 3,5 mm distincts.

Le modèle DK30CH2DEPUE est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Idéal pour le montage des vidéos 4K ou pour travailler avec des graphiques haute résolution
- Travaillez sur plusieurs documents simultanément avec les applications Office
- Consultez plusieurs écrans d'un coup d'œil si vous travaillez dans une société financière ou de placement
- Power Delivery amélioré (100 W) prend en charge les ordinateurs portables haute consommation

### Spécifications techniques

- Dotez votre ordinateur portable équipé d'un port USB-C de trois écrans 4K : 2 DisplayPort (DisplayLink) et 1 HDMI (DP Alt Mode)
- Connectez vos périphériques USB grâce à 5 ports USB 3.0, 1 port USB-C et 4 ports USB-A (dont 1 port de charge rapide)
- Alimentez et rechargez votre ordinateur portable haute performance avec Power Delivery 100 W
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
- Connectez-vous au port USB-A d'un ordinateur portable grâce à un câble USB-C vers USB-A, vendu séparément (seul le double affichage est pris en charge, Power Delivery n'est pas disponible via USB-A)

---

#### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	3
Type de bus	USB-C
Normes de l'industrie	Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 2.0

Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2

DisplayPort 1.2

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1

ID du chipset

DisplayLink - DL-6950

Genesys Logic - GL3523

Genesys Logic - GL3523S

Texas Instruments - TPS65982

Parade Technologies - PS176

---

## Performance

Vitesse max. de transfert de données

5 Gbit/s (USB 3.0)

2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)

Résolutions numériques max.

1 HDMI (DP Alt Mode) - 4096 x 2160p à 24 Hz / 3840 x 2160p à 30 Hz

2 DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p à 60 Hz / 3840 x 2160p à 60 Hz

1 DisplayPort 5K en utilisant 2 ports vidéo DP - 5120 x 2880 à 60 Hz

Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.

Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s

Prise en charge UASP

Oui

Réseaux compatibles

10/100/1000 Mbps

MDIX auto

Oui

Prise en charge duplex complet

Oui



---

Connecteur(s)

Types de connecteur	DisplayPort (20 broches)
	HDMI (19 broches)
	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
	USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches)
	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45
	Mini-jack 3,5 mm (4 positions)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	Fente de verrouillage de sécurité

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.9 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
--------------------------------------	--

---

Notes spéciales /  
Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C disponible
Remarque	<p>Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.</p> <p>La résolution 4K est prise en charge sur les trois ports vidéo. Un écran compatible 4K est requis pour la résolution 4K x 2K</p> <p>La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s</p> <p>La résolution 5K est prise en charge en connectant les</p>

deux ports DisplayPort à un seul écran 5K. Un écran compatible 5K est nécessaire pour obtenir une résolution 5K (5120 x 2880, 60 Hz)

La station d'accueil se connecte au port USB-C de votre ordinateur portable. La station d'accueil peut également être connectée au port USB-A d'un ordinateur portable grâce à un câble USB-C vers USB-A, vendu séparément, mais seul le double affichage est pris en charge et Power Delivery pour charger votre ordinateur portable n'est pas disponible via USB-A

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Power Delivery	100W
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2.5 A
Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	7.5 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	150

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~70 %

---

#### Caractéristiques



physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	10.6 in [27.0 cm]
Largeur du produit	3.2 in [82.0 mm]
Hauteur du produit	1.3 in [34.0 mm]
Poids du produit	13.5 oz [382.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	12.6 in [32.0 cm]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Package Height	3.1 in [80.0 mm]
Poids brut	3.7 lb [1.7 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Station d'accueil
	Câble USB-C
	Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
	Manuel d'instruction
	Coussinets antidérapants en caoutchouc

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

