



Hauptmerkmale

Bereich	Spacial
Produkt	Spacial SFHD
Spezielle Anwendung	Außeneinsatz Schwerlast
Zertifizierung	Bureau Veritas entspricht IEC 61969-3 2011 UL entspricht UL 508 A 2007 Bureau Veritas entspricht IEC 61439-5 2010 DEKRA entspricht IEC 62208 2011 Bureau Veritas entspricht ISO 12944 2007
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt- oder Komponententyp	Geeignetes Gehäuse
Gehäusehöhe mit Vordach	1262 mm
Überdachungshöhe	62 mm
Gehäuse-Nennbreite	600 mm
Gehäusetiefe mit Vordach	430 mm
Tiefe des Gehäuses	400 mm
Installationszubehörtyp	Bodenstehend
Verfügbare Funktionen mit Zubehör	Kupplung Geeignet für elektronischen 19" Modulträger Dachmanagement Bodenmanagement
Geräteaufbau	Führungsschienen 2 Montageplatte Montageplattenhalterung 4 Struktur 1 Schließsystem mit Griff und Vorhängeschloss 1 Überdachung 1 Mechanische Halterung 1 Tür Dach 1 Tür 1 Kunststoff Dokumententasche 1 A4 Aluminium Kabeleinführungsplatte 1

Zusatzmerkmale

Strukturtyp	Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet In die Struktur eingebaute Paneele und Türen Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm Rahmenprofile, an die Dach- und Bodenrahmen geschraubt sind
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosssystem	4-Punkte-Verriegelung, Griff mit 1242E-Schlüsselschloss und Vorhängeschloss Vordertür
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Kabelverschraubungsplatte	Voll-Aluminium
Zugänglichkeit für den Betrieb	Unten Oben Vorne Gehäuseseiten Rückseite
Maximale Hublast	1000 kg

Abnehmbare Teile	Montageplattenhalterung durch Schrauben Gleitschiene durch Schrauben Rückplatte durch Schrauben Externes Teil Dach durch Schrauben Überdachung durch Schrauben und Krallen Tür über abnehmbare Achse Scharnier Kabeleinführungsplatte Befestigungsmutter
Material	Rahmen: Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung Scharnier: Zamak
Oberfläche lackiert	Am Gehäuse: Polyesterpulver
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035) Griff: grau (RAL 7035)
Spezifische Bestellung für Sonderfarbe möglich	Ja

Montage

Normen	IEC 62208 IEC 61969-3 UL 508 A IEC 61439-5
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Klimafestigkeit	C4H entspricht ISO 12944 720 h Salznebel
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-45...80 °C entspricht IEC 61969-3 Klasse 1
Korrosionsbeständigkeit	90...100 % entspricht ISO 12944 C4H
Umweltbeständigkeit	Sonneneinstrahlung: Klasse 1 bis zu 1120 W/m² entspricht IEC 61969-3:2011 Festigkeit gegen Umgebungsluft: Klasse 1 bis zu 180 km/h entspricht IEC 61969-3:2011 UV-Beständigkeitstest: Klasse 1 entspricht ISO 4892-2:2013 Eis- und Frostbildung: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011 Festigkeit gegen Fauna und Flora: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011 : Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011
Temperaturregelung	Lüfter: Potentielle Wärmeableitung: 1500 W für einen maximalen Geräuschpegel von 60 dB Mit externer Kühlung Potentielle Wärmeableitung: 4000 W Natürlich: Potentielle Wärmeableitung: 480 W bei 20 °C Natürlich: Potentielle Wärmeableitung: 480 W bei 40 °C Entsprechend der Kühlungsbauart Potentielle Wärmeableitung: 1500 W

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	50,0 cm
VPE 1 Breite	65,0 cm
VPE 1 Länge	140,0 cm
VPE 1 Gewicht	67,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------